


Plataforma de montaje CrossBoard, WOCB



Plataforma de montaje y conexión para todos los componentes CrossBoard.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL

IEC

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Sistema de distribución de potencia modular de 3 polos, con protección contra contacto manual. Plataforma de montaje para todos los componentes CrossBoard.

Voltaje nominal: 690 V.

Corriente nominal: 125 A.

Poder de disipación al 80% de carga: 3.4 W (11225), 6 W (11405).

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Certificaciones: IEC, UL.

Corriente nominal: 125 A

Cantidad por paquete: 1

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Material del armario	Familia de productos	Material	Acabado
11225	160mm	225mm	De plástico	Accesorios generales IEC	De plástico	Suave mate
11405	160mm	405mm	De plástico	Accesorios generales IEC	De plástico	Suave mate

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.