

# Acoplamiento de pared CS480



El acoplamiento de pared CS480 permite instalar el gabinete directamente en una pared o superficie vertical, para una rotación del gabinete de 340°. Tapa para facilitar el cableado. Rodamientos libres de mantenimiento.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

---

IEC 60529, IP66

## CARACTERÍSTICAS

---

El acoplamiento puede girar 340 grados e incluye tope de giro

Par de torsión, preestablecido de fábrica

Se incluyen la junta y los accesorios de montaje

No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.

El sistema de brazo HMI CS480 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 89.6 lb (40.7 kg)

## ESPECIFICACIONES

| Table 1/1          |        |         |       |                      |           |              |
|--------------------|--------|---------|-------|----------------------|-----------|--------------|
| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo | Material             | Acabado   | Envío rápido |
| CCSS48WJC          | 177mm  | 129mm   | 150mm | Acero inoxidable 304 | Cepillado | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.