


Soporte de barras 2x5 TN

NÚMERO DE CATÁLOGO

ECBS205TN



This busbar support, ECBS, is available for one or two bars up to 80 x 5 mm or one bar up to 80 x 10 mm. The support can be mounted both horizontally and vertically. It is available off the shelf and tested according to IEC 61439.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Busbar support up to 1600A to be mounted horizontally or vertically. Mounts directly to the enclosure frame or with help of CLPF profiles. Available in single and double bar per phase for bar thickness 5 mm and only single bar per phase for bar thickness 10 mm, and width from 25 to 80 mm.

Intervalo de temperaturas de trabajo: -40°C up to 130°C.

Material: Reinforced polyamide and steel. Halogen free.

Suministro: Busbar support with mounting material.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material del armario: Acero suave

Familia de productos: Libre-permanente

Material: De plástico; Acero suave

Acabado: Suave

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.