

Puertas de cristal, ADCS



Los componentes eléctricos pueden verse mientras la puerta está cerrada, lo que impide que el personal no autorizado pueda manipular la instalación y ayuda a mantener el índice de protección.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Sustituye la puerta estándar, lo que proporciona una clara visión de los componentes instalados en el armario. El cierre(s) son intercambiables con toda la gama de cierres nVent HOFFMAN.

Material: Acero inoxidable de 1.5 mm AISI 304, 2 mm para armarios con una altura o anchura de 600 mm o más. cristal de seguridad transparente de 4 mm.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Protección: Se corresponde con IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Cantidad por embalaje: 1 puerta.

La puerta de vidrio permite ver los componentes eléctricos mientras la puerta del gabinete permanece cerrada.

El usuario puede supervisar el estado de los componentes sin necesidad de abrir la puerta del gabinete, lo que mantiene la protección de acceso.

Nota: * 3 point espagnolette locking. Not suitable for AFS

The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.5mm
Acabado: Cepillado
Material: Acero inoxidable 304

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Cantidad de cierres	Tamaño de ventana	Material del armario	Familia de productos
ADCS03624	360mm	240mm	1	219 x 83mm	Acero suave	Montado en la pared
ADCS04030	400mm	300mm	1	259 x 143mm	Acero suave	Montado en la pared
ADCS04040	400mm	400mm	1	259 x 243mm	Acero suave	Montado en la pared
ADCS04060	400mm	600mm	1	259 x 443mm	Acero suave	Montado en la pared
ADCS05040	500mm	400mm	1	359 x 243mm	Acero suave	Montado en la pared
ADCS05050	500mm	500mm	1	359 x 343mm	Acero suave	Montado en la pared
ADCS06040	600mm	400mm	2	459 x 243mm	Acero suave	Montado en la pared
ADCS06060	600mm	600mm	2	459 x 443mm	Acero suave	Montado en la pared
ADCS06080	600mm	800mm	2	459 x 643mm	Acero suave	Montado en la pared
ADCS08060	800mm	600mm	2	659 x 443mm	Acero suave	Montado en la pared
ADCS08080	800mm	800mm	2	659 x 643mm	Acero suave	Montado en la pared
ADCS10080	1000mm	800mm	1	859 x 643mm	Acero suave	Montado en la pared
ADCS12080	1200mm	800mm	1	1059 x 643mm	Acero suave	Montado en la pared
ADCS14080	1400mm	800mm	1	1259 x 643mm	Acero suave	Montado en la pared

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

* Cierre de varillas de 3 puntos. No es adecuado para AFS.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.