

Puerta transparente | Armarios autoportantes, DNG



Los componentes eléctricos pueden verse mientras la puerta está cerrada, lo que impide que el personal no autorizado pueda manipular la instalación y ayuda a mantener el índice de protección.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Puerta estándar con cristal de seguridad para una clara visión del interior del armario. Equipado con sistema de cierre de doble paletón de 3 mm y marco de refuerzo de puerta. Permite todas las opciones de la gama de cierres. Compatible con la gama de armarios combinables y compactos.

Material: Marco: Chapa de acero de 2 mm. Área de ventana: Cristal transparente de seguridad de 4 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección: Cumple con IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Instrucciones de montaje: Si previamente no tenía puerta, úsese el kit de bisagras DNMK01.

ESPECIFICACIONES

Espesor:	2mm
Color:	Gris claro
Material:	Acero suave
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tamaño de ventana	Material del armario
DNG1106R5	DNG1106R5	1082mm	593mm	17mm	876 x 415mm	Acero suave
DNG1206R5	DNG1206R5	1182mm	593mm	17mm	976 x 415mm	Acero suave
DNG1208R5	DNG1208R5	1182mm	793mm	17mm	976 x 615mm	Acero suave
DNG1406R5		1382mm	593mm	17mm	1176 x 415mm	Acero suave
DNG1408R5		1382mm	793mm	17mm	1176 x 615mm	Acero suave
DNG1606R5		1582mm	593mm	17mm	1376 x 415mm	Acero suave
DNG1608R5		1582mm	793mm	17mm	1376 x 615mm	Acero suave
DNG1806R5		1782mm	593mm	17mm	1576 x 415mm	Acero suave
DNG1808R5		1782mm	793mm	17mm	1576 x 615mm	Acero suave
DNG2006R5		1982mm	593mm	17mm	1776 x 415mm	Acero suave
DNG2008R5		1982mm	793mm	17mm	1776 x 615mm	Acero suave
DNG2010R5		1982mm	992mm	17mm		Acero suave
DNG2206R5		2182mm	593mm	17mm	1976 x 415mm	Acero suave
DNG2208R5		2182mm	793mm	17mm	1976 x 615mm	Acero suave

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.