

# Caja de terminales mediana de ABS, SABP



Esta gama de cajas para bornas de ABS, SABP, con grado de protección IP 66-67, está disponible lista para uso en muchos tamaños diferentes. La gama SABP es idónea para los entornos más exigentes, al impedirse la entrada de agua y polvo en la caja para bornas, eliminándose así el riesgo de fallo de componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

CE UKCA

GOST

IP

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Caja de ABS, libre de halógenos, adecuada para uso interior. Baja resistencia a rayos UV.

Material: Estructura: ABS. cubierta normal: ABS. Cubierta transparente: policarbonato.

Junta: Junta de poliuretano integrada en la tapa de la caja.

Resistencia a la temperatura: -40 °C a +60 °C.

Inflamabilidad: UL94 HB.

Protección: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Suministro: Base de la caja, tapa, tornillos de poliamida para la tapa y tornillos de montaje.

Se evita el fallo de componentes y el tiempo de inactividad innecesario, ya que se impide que el agua y el polvo entren en la caja de terminales.

Nota: Caja de terminales, with polycarbonate transparent cover fitted, can be ordered by replacing GE with TE in the item number

Customers can choose terminal boxes that meet their size requirements, off the shelf

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

The mounting plate, SMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

terminal box manufactured from polycarbonate can be ordered by replacing SABP with SPCP in the item number

## ESPECIFICACIONES

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Material:</b>        | ABDOMINALES |
| <b>Color:</b>           | Gris claro  |
| <b>Código de color:</b> | RAL 7035    |
| <b>Acabado:</b>         | Suave       |

Table 1/1


| Número de catálogo | Altura (H) | Anchura (W) | Fondo (D) | Profundidad de montaje máxima | Peso  | Envío rápido |
|--------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------------|-------|--------------|
| SABP081308GE       | 75mm       | 125mm       | 75mm      | 60.5mm                        | 0.2kg | No           |
| SABP081310GE       | 75mm       | 125mm       | 100mm     | 85.5mm                        | 0.2kg | No           |
| SABP081313GE       | 75mm       | 125mm       | 125mm     | 110.5mm                       | 0.2kg | No           |
| SABP131308GE       | 125mm      | 125mm       | 75mm      | 60.5mm                        | 0.2kg | No           |
| SABP131310GE       | 125mm      | 125mm       | 100mm     | 85.5mm                        | 0.3kg | No           |
| SABP131313GE       | 125mm      | 125mm       | 125mm     | 110.5mm                       | 0.3kg | No           |
| SABP131808GE       | 125mm      | 175mm       | 75mm      | 60.5mm                        | 0.3kg | No           |
| SABP131808TE       | 125mm      | 175mm       | 75mm      |                               | 0.3kg | No           |
| SABP131810GE       | 125mm      | 175mm       | 100mm     | 85.5mm                        | 0.4kg | No           |
| SABP131810TE       | 125mm      | 175mm       | 100mm     |                               | 0.4kg | No           |
| SABP131813GE       | 125mm      | 175mm       | 125mm     | 110.5mm                       | 0.4kg | No           |
| SABP131813TE       | 125mm      | 175mm       | 125mm     |                               | 0.4kg | No           |
| SABP131815GE       | 125mm      | 175mm       | 150mm     | 135.5mm                       | 0.5kg | No           |
| SABP131815TE       | 125mm      | 175mm       | 150mm     |                               | 0.5kg | No           |
| SABP181808GE       | 175mm      | 175mm       | 75mm      | 60.5mm                        | 0.5kg | No           |
| SABP181810GE       | 175mm      | 175mm       | 100mm     | 85.5mm                        | 0.5kg | No           |

| Número de catálogo | Altura (H) | Anchura (W) | Fondo (D) | Profundidad de montaje máxima | Peso  | Envío rápido |
|--------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------------|-------|--------------|
| SABP181813GE       | 175mm      | 175mm       | 125mm     | 110.5mm                       | 0.5kg | No           |
| SABP182508GE       | 175mm      | 250mm       | 75mm      | 60.5mm                        | 0.5kg | No           |
| SABP182508TE       | 175mm      | 250mm       | 75mm      |                               | 0.5kg | No           |
| SABP181815GE       | 175mm      | 175mm       | 150mm     | 135.5mm                       | 0.6kg | No           |
| SABP181815TE       | 175mm      | 175mm       | 150mm     |                               | 0.6kg | No           |
| SABP182510GE       | 175mm      | 250mm       | 100mm     | 85.5mm                        | 0.6kg | No           |
| SABP182510TE       | 175mm      | 250mm       | 100mm     |                               | 0.6kg | No           |
| SABP182515GE       | 175mm      | 250mm       | 150mm     | 135.5mm                       | 0.6kg | No           |
| SABP182515TE       | 175mm      | 250mm       | 150mm     |                               | 0.6kg | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Nota: Se puede pedir una caja para bornas, con cubierta transparente de policarbonato montada, sustituyendo GE por TE en el número de referencia. Se puede pedir una caja para bornas de policarbonato sustituyendo SABP por SPCP en el número de referencia.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.