


Armario para PC, MCM



Este armario autoportante de acero dulce, MCM, está preconfigurado con accesorios integrados para facilitar el montaje de equipos y ordenadores industriales. Se puede encargar con un único número de referencia, con todos los accesorios incluidos, para simplificar el proceso de abastecimiento.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

CE UKCA

EAC

GOST

CARACTERÍSTICAS

Material: Marco: Chapa de acero de 1.5 mm. Panel superior y laterales: Chapa de acero de 1.35 mm. Puertas: Chapa de acero de 2 mm. Tapas inferiores: Chapa de acero galvanizado de 1 mm.

Estructura: Perfiles invertidos abiertos soldados, con patrón de taladros a 25 mm conforme a DIN 43660. Dispone de patrón de taladros integrado externo.

Puerta: Puertas frontales montadas con 2 bisagras por puerta. Puerta superior con cristal de seguridad. Área de visión para monitores de 14" - 21" Dos cierres C21323 en la puerta superior y cierre de varillas con 2 puntos de fijación con cierre DIN 3 mm en la puerta inferior.

Puerta posterior: Puerta montada sobre la estructura con bisagras que permiten la apertura hacia izquierda o derecha. Incluye refuerzos de puerta con patrón de taladros a 25 mm. Cierre de varillas con 4 puntos de fijación con cierre estándar DIN 3 mm.

Panel para teclado: Panel abatible vertical para teclado. Bandeja lateral deslizante a derecha o izquierda para ratón.
Dimensiones máximas del teclado: 470 x 190 x 45 mm. Cierre C21323.

Tapas inferiores: Consta de 3 ó 4 piezas (P>600).

Acabado: Dos tonos de acabado. Puertas, laterales, techo y marco: pintado al polvo, texturado, RAL 7035. Laterales del panel para teclado y tapa superior de la puerta para monitor: acabado texturado RAL 7035. Otros colores opcionales.

Características: Diseño especial contra robo de los paneles laterales y de techo. Todos los paneles son accesibles solamente cuando se abren las puertas. El nombre de su propia compañía puede ser insertado en la tapa superior (opcional).

Protección: Corresponde con IP 44 | IK 10. Con la bandeja del teclado abierta se corresponde con IP 30.

Instrucciones de montaje: Han de añadirse bandejas para equipo.

Suministro: Marco con puerta posterior, paneles laterales y techo, puerta de monitor, panel de teclado, tapas inferiores y bandeja de monitor con sujeciones para fijar el monitor. También se incluyen pernos para toma de tierra. El armario se entrega sobre un palet de ancho idéntico al del armario. Todo el material de embalaje es reciclable.

ESPECIFICACIONES

- Grosor de puerta:

2mm
- Color:

Gris claro
- Material:


Acero suave
- Acabado:

Polvo recubierto
- Código de color:

RAL 7035

Table 1/1					
Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Peso	Envío rápido
MCM16066	1600mm	600mm	600mm	111kg	No
MCM16068	1600mm	600mm	800mm	112.5kg	No

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.