


Consolas de una pieza en acero inoxidable, MPGS



EL pupitre compacto a de acero inoxidable, MPGS, con grado de protección IP66/55 está disponible lista para uso. Dispone de un panel superior inclinado abatible y su diseño ergonómico facilita la instalación y el acceso al equipo HMI, además de aumentar el espacio de montaje disponible. Este pupitre se puede instalar prácticamente en cualquier entorno, según el grado.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

CARACTERÍSTICAS

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 o AISI 316L (previa solicitud). Cuerpo y puerta: 2 mm. Panel trasero: 1,5 mm. Placas inferiores: 1,5 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2,5 mm.

Cuerpo: Plegado y con las juntas soldadas. La construcción del pupitre incluye una base que proporciona una distancia entre el suelo y la parte inferior de las puertas, actuando como un zócalo integrado.

Puertas y paneles: De plegado sencillo y montaje en superficie con bisagras, que permite la apertura a izquierda y derecha de la puerta de la base. Ángulo 12° respecto a la horizontal. Las bisagras ocultas, en el borde superior, permiten una apertura de 90°. El panel se mantiene abierto mediante un tirante mecánico de autoenganche/autodesenganche. Puerta doble en unidades base de 1200 mm de ancho.

Placa de montaje: Placa de montaje estándar en la unidad base.

Cierre: Cierres de doble paletón de 3 mm para el panel superior. Para la base, dos cierres de doble paletón de 3 mm.

Entrada de cables: Abertura inferior para acceso de cables. Se suministra de serie con tapa inferior para entrada de cables.

Conexión a tierra: Pernos roscados de M8 en cuerpo, puerta, panel superior y panel trasero.

Acabado: Acero inoxidable pulido de grado 400.

Protección: Puerta simple: IP 66 | TIPO 4x, 12, 13 | IK 10. Puerta doble: IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.

Suministro: Placa de montaje, tuercas y arandelas adecuadas para la conexión a tierra. El pupitre se entrega en un palé de madera.

ESPECIFICACIONES

- Grosor del cuerpo:

2mm
- Grosor de puerta:

2mm
- Acabado:

Cepillado

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tamaño del panel	Profundidad de montaje máxima	Peso
MPGS06	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	357.5mm	60kg
MPGS06-316	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	357.5mm	60kg
MPGS08	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	357.5mm	73.72kg
MPGS08-316	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	357.5mm	73.72kg
MPGS10	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	357.5mm	80kg
MPGS10-316	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	357.5mm	80kg
MPGS12	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	357.5mm	90.67kg
MPGS12-316	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	357.5mm	90.67kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Nota: Solo las consolas de 1200 mm de ancho tienen puerta doble. * Previa solicitud.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.