


# Armario de Control Interfaz de Operador, OICE



El armario de control de interfaz para el operador en acero dulce, OICE, tiene un patrón de taladros premecanizado para permitir la fijación a un brazo articulado, además de una placa frontal extraíble con un grado de protección IP 55. Los componentes pueden instalarse fácilmente gracias a la placa frontal extraíble, pero también serán fácilmente accesibles a través de una puerta trasera. Las asas laterales del armario facilitan el movimiento del armario a la posición de trabajo.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

CE UKCA

EAC

GOST

## CARACTERÍSTICAS

**Material:** Cuerpo y puerta fabricado en chapa de acero de 1.2 mm, tapa frontal y asas en aluminio.

**Estructura:** Plegado y soldado, con máxima apertura. El frente está cubierto con un panel frontal de aluminio. Asas montadas a los lados izquierdo y derecho del frontal.

**Puerta posterior:** Diseño envolvente con apertura 130°. Bisagras ocultas con pasadores cautivos. Las bisagras pueden montarse para permitir apertura a derecha o a izquierda. Perfiles de puerta MMDP están disponibles como accesorio.

**Cierre:** Cierre personalizado con doble ajuste para facilitar la apertura de la puerta. Cierres estándar DIN 3 mm con giro de 90°. Otros insertos y cierres están disponibles como accesorio.

**Protección:** IP 55 | IK 10.

**Acabado:** Recubrimiento en polvo texturado RAL 7035. Perfiles superior e inferior RAL 7016.

**Suministro:** Armario con panel frontal de aluminio, puerta posterior, llave de plástico DIN 3 mm y accesorios de montaje.

## ESPECIFICACIONES

---

<b>Material:</b>	Aluminio; Aluminio
<b>Color:</b>	Gris claro
<b>Acabado:</b>	Polvo recubierto
<b>Código de color:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Peso	Envío rápido
OICE303015	300mm	300mm	155mm	4.5kg	No
OICE304021	300mm	400mm	210mm	6.3kg	No
OICE404021	400mm	400mm	210mm	7.3kg	No
OICE406021	400mm	600mm	210mm	9.7kg	No
OICE505021	500mm	500mm	210mm	10.1kg	No
OICE506021	500mm	600mm	210mm	11.3kg	No
OICE606021	600mm	600mm	210mm	11.3kg	No

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.