

Puerta parcial | Armarios autoportantes, DP



Las puertas parciales permiten diferentes configuraciones de compartimentos independientes dentro del armario a los que se puede acceder de forma sencilla.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para compartimentar el frontal del armario en secciones en combinación con el divisor horizontal CDH/CDHK. Equipado con cierre DIN 3 mm (1 cierre en puertas hasta 400 mm de alto y 2 cierres en puertas de más de 400 mm).

Material: Chapa de acero de 1.75 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.

Protección: Cumple con IP 44.

Cantidad por embalaje: 1 puerta con bisagras, cierres y material de montaje.

Instrucciones de montaje: Añada CDH para marcos MC y CDHK para marcos MK. Use DPC/DPCV para paneles superiores e inferiores.

ESPECIFICACIONES

Color:	Gris claro
Material:	Acero suave
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos	Envío rápido
DP01504R5	150mm	400mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP01506R5	150mm	600mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP01508R5	150mm	800mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP02004R5	200mm	400mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP02006R5	200mm	600mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP02008R5	200mm	800mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP02504R5	250mm	400mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP02506R5	250mm	600mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP02508R5	250mm	800mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP03004R5	300mm	400mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP03006R5	300mm	600mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP03008R5	300mm	800mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP04004R5	400mm	400mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP04006R5	400mm	600mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP04008R5	400mm	800mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP05004R5	500mm	400mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos	Envío rápido
DP05006R5	500mm	600mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP05008R5	500mm	800mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP06004R5	600mm	400mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP06006R5	600mm	600mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP06008R5	600mm	800mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP08006R5	800mm	600mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP08008R5	800mm	800mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP10006R5	1000mm	600mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP10008R5	1000mm	800mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP12006R5	1200mm	600mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DP12008R5	1200mm	800mm	17mm	Acero suave	Libre-permanente	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.