


Soporte de embarrado PE/N, WO60

Soporte de embarrado de 1 polo para una amplia gama de tamaños de embarrado .



CARACTERÍSTICAS

Descripción: Soporte PE/N. Montaje individual. Conexión N-PE fácil de establecer.

Voltaje nominal: 690 V.

Tensión de aislamiento nominal U_i : 1000 V.

Tensión de sobretensión U_{imp} : 6 kV.

Resistencia de cortocircuito: 14 kA (400 mm de distancia máxima entre soportes).

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado	Color
01356	20mm	65mm	50mm	De plástico, Acero	Suave	Gris claro
01601	20mm	164mm	50mm	De plástico, Acero	Suave	Gris claro

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.