

Puerta plena de acero | Armarios autoportantes, DN



Esta puerta sustituye el panel trasero de un armario autoportante para poder acceder por la parte posterior a un equipo instalado en la parte delantera o para usar placas de montaje posteriores a fin de aumentar el espacio de montaje del armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Puerta estándar equipada con cierre DIN 3 mm y marco de refuerzo. El kit de accesorios para la puerta, DNMK (bisagras, sistema de cierre, etc.) debe ser pedido por separado. Permite todas las opciones del sistema de cierre y bisagras 180°. Compatible con la gama de armarios combinables y compactos.

Material: Chapa de acero de 2 mm.

Carga máxima: 800 N.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Instrucciones de montaje: Si previamente no tenía puerta, úsese el kit de bisagras DNMK.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

ESPECIFICACIONES

Color:	Gris claro
Material:	Acero suave
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de puerta	Material del armario	Familia de productos
DN1106R5	1082mm	593mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN1206LR5	1182mm	593mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DN1206R5	1182mm	593mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN1206RR5	1182mm	593mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DN1208R5	1182mm	793mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN1405LR5	1382mm	493mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DN1405RR5	1382mm	493mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DN1406LR5	1382mm	593mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DN1406R5	1382mm	593mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN1406RR5	1382mm	793mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DN1408R5	1382mm	793mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN1606LR5	1582mm	593mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DN1606R5	1582mm	593mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN1606RR5	1582mm	593mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DN1608R5	1582mm	793mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN1610R5	1582mm	993mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de puerta	Material del armario	Familia de productos
DN1804LR5	1782mm	393mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DN1804RR5	1782mm	393mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DN1805LR5	1782mm	493mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DN1805R5	1782mm	493mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN1805RR5	1782mm	493mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DN1806LR5	1782mm	593mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DN1806R5	1782mm	593mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN1806RR5	1782mm	593mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DN1808LR5	1782mm	793mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DN1808R5	1782mm	793mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN1808RR5	1782mm	793mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DN1810R5	1782mm	993mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN2004LR5	1982mm	393mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DN2004RR5	1982mm	393mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DN2005LR5	1982mm	493mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DN2005R5	1982mm	493mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN2005RR5	1982mm	493mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DN2006LR5	1982mm	593mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DN2006R5	1982mm	593mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN2006RR5	1982mm	593mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de puerta	Material del armario	Familia de productos
DN2008LR5	1982mm	793mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DN2008R5	1982mm	793mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN2008RR5	1982mm	793mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DN2010R5	1982mm	993mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN2205LR5	2182mm	493mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DN2205RR5	2182mm	493mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DN2206LR5	2182mm	593mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DN2206R5	2182mm	593mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN2206RR5	2182mm	593mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DN2208R5	2182mm	793mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN1804R5	1782mm	393mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN2004R5	1982mm	393mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN2204R5	2182mm	393mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente
DN2210R5	2182mm	993mm	17mm	Claro	Acero suave	Libre-permanente

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.