

Zócalo de acero inoxidable, MSVS



El zócalo permite disponer el cableado sin restricciones. La instalación de los cables se realiza fácilmente ya que el zócalo habilita un espacio adicional debajo del armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Piezas laterales con sección 4-U fijadas con tornillos a las esquinas de la sección. Zócalo de 100 mm de altura. Requiere mecanizado.

Material: Acero inoxidable pulido de 2 mm AISI 304 / 316L.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Cantidad por embalaje: 1 zócalo con material de montaje.

Beneficio: la instalación de cables en la consola se facilita porque el zócalo crea un espacio adicional debajo de la consola; la base de zócalo permite fijar las consolas al piso sin necesidad de acceder al interior

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2mm
Acabado: Cepillado

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Material del armario	Familia de productos
MSVS1103	100mm	1000mm	300mm	Acero inoxidable 304	Acero suave	Montado en la pared
MSVS1103-316	100mm	1000mm	300mm	Acero inoxidable 316L	Acero suave	Montado en la pared
MSVS1123	100mm	1200mm	300mm	Acero inoxidable 304	Acero suave	Montado en la pared
MSVS1123-316	100mm	1200mm	300mm	Acero inoxidable 316L	Acero suave	Montado en la pared
MSVS1124	100mm	1200mm	400mm	Acero inoxidable 304	Acero suave	Montado en la pared
MSVS1124-316	100mm	1200mm	400mm	Acero inoxidable 316L	Acero suave	Montado en la pared
MSVS1063	100mm	600mm	300mm	Acero inoxidable 304	Acero suave	Montado en la pared
MSVS1063-316	100mm	600mm	300mm	Acero inoxidable 316L	Acero suave	Montado en la pared
MSVS1083	100mm	800mm	300mm	Acero inoxidable 304	Acero suave	Montado en la pared
MSVS1083-316	100mm	800mm	300mm	Acero inoxidable 316L	Acero suave	Montado en la pared
MSVS1084	100mm	800mm	400mm	Acero inoxidable 304	Acero suave	Montado en la pared
MSVS1084-316	100mm	800mm	400mm	Acero inoxidable 316L	Acero suave	Montado en la pared

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.