


Plug-in busbar | Potencia y Distribución, MSBS



This plug-in busbar, MSBS, can withstand a rated current up to 1400A, and has been tested according to IEC 61439. It is a flexible, easy to mount solution.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Vertical busbar to build up the plug-in system. The MSBS bars are fixed in the MSVH supports with standard bolts, washers and nuts. The rated current can be increased up to 2 x 1400A if the incoming connection is in the middle.

Material: Tin plated aluminium.

Suministro: 4 pieces of busbars.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos	Material
MSBS41418	1800mm	40mm	82mm	Acero suave	Libre-permanente	Aluminio
MSBS41420	2000mm	40mm	82mm	Acero suave	Libre-permanente	Aluminio
MSBS41422	2200mm	40mm	82mm	Acero suave	Libre-permanente	Aluminio

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

*In: Rated current. *Icw: Rated short-time withstand current.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.