


Caja para bornas poliéster, MGRP



La gama de cajas para bornas de poliéster MGRP, con grado de protección IP 66-67, está disponible lista para uso en muchos tamaños diferentes. La gama MGRP es idónea para entornos de interior y exterior, gracias a una alta resistencia a la corrosión y a la radiación ultravioleta. Al impedirse la entrada de agua y polvo en la caja para bornas, se elimina el riesgo de fallo de componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

cULus UL Listed

GOST

CE UKCA

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Caja de poliéster. Apto para uso en exteriores, resistente a la radiación ultravioleta de acuerdo con la norma UL746 C.

Material: Poliéster reforzado con fibra vidrio.

Junta: El suministro estándar incluye una junta de poliuretano fijada. Las juntas de silicona, neopreno y EPDM están disponibles bajo pedido.

Resistencia a la temperatura: Con la junta estándar de poliuretano, de -40 °C a +100 °C, de -60 °C a +130 °C con la junta de silicona, de -35 °C a +100 °C con la junta de EPDM, de -30 °C a +80 °C con la junta de neopreno.

Inflamabilidad: II 94 V-0

Protección: IP 66, 67 | IK 08, 07 para MGRP08080xGE

Acabado: RAL 7000

Certificaciones: CE, GOST. Para certificación cULus, UL Listed contactar con nuestro departamento comercial.

Suministro: Cuerpo, cubierta y tornillos de la cubierta. Tornillos de la cubierta de acero inoxidable.

Nota: Las plazas de montaña, GMF y los bisagras, UUU, se venden por separado.

ESPECIFICACIONES

Material:	Poliéster
Código de color:	RAL 7000
Acabado:	Suave
Color:	Ardilla gris

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Grosor del cuerpo	Grosor de la tapa	Cantidad de tornillos de la tapa
MGRP080808GE	75mm	80mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081108GE	75mm	110mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081606GE	75mm	160mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081908GE	75mm	190mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081906GE	75mm	190mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP080806GE	75mm	80mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081608GE	75mm	160mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081106GE	75mm	110mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP122209GE	120mm	220mm	90mm	4.5mm	4mm	4
MGRP121209GE	120mm	122mm	90mm	4.5mm	5mm	4
MGRP252612GE	250mm	255mm	120mm	6mm	5mm	4
MGRP161609GE	160mm	160mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP162609GE	160mm	260mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP254012GE	250mm	400mm	120mm	6mm	5mm	4
MGRP165609GE	160mm	560mm	90mm	6mm	5mm	6
MGRP414012GE	405mm	400mm	120mm	6mm	5mm	4

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Grosor del cuerpo	Grosor de la tapa	Cantidad de tornillos de la tapa
MGRP163609GE	160mm	360mm	90mm	6mm	5mm	4

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.