

Placa de montaje ProLine



Las placas de montaje ajustables se usan para sellar la parte inferior del marco ProLine. Hay disponibles placas de montaje sólidas, con respiradero y blindadas. Las placas de montaje sólidas y filtradas incluyen cubiertas que están selladas para mantener los requisitos del gabinete Tipo 12. Se incluyen todos los herrajes de instalación. La placa de entrada sólida y la placa de montaje EMC son accesorios para la base sólida de 100 mm, la base de zócalo de 100 mm/200 mm, la base móvil y la base de transporte. Estas placas de montaje pueden usarse sin una base si se instalan ruedas, niveladores o patas de marco. La placa de montaje EMC mantiene una clasificación de Tipo 1.

CARACTERÍSTICAS

La placa de entrada sólida y la placa de montaje EMC son accesorios para la base sólida de 100 mm, la base de zócalo de 100 mm/200 mm, la base móvil y la base de transporte. Estas placas de montaje pueden usarse sin una base si se instalan ruedas, niveladores o patas de marco.

Placa de entrada sólida: la placa de entrada sólida se puede usar con todos los subpaneles o ángulos de rack ProLine. La placa de montaje consta de una superficie de montaje de base y dos placas ajustables con juntas de espuma que permiten la entrada de cables. La placa se puede girar 180° para la entrada de cables delantera o trasera.

Placa de montaje EMC: Esta placa de montaje se puede usar con todos los subpaneles o ángulos de rack. La placa de montaje consta de una superficie de montaje de base y dos placas de montaje ajustables (ambas tienen un recubrimiento conductor) con una junta conductora de tela sobre espuma para la entrada de cables.

Placa de montaje filtrada (con respiradero): la placa de montaje filtrada se usa sólo con las cubiertas de base de pedestal con respiradero. La placa se puede usar con todos los subpaneles o ángulos de rack ProLine. Consta de una base de montaje, tres placas regulables para la entrada de cables, un filtro y rieles de retención del filtro. Está fabricada en acero calibre 16 con un acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizada RAL 7035. Filtros de repuesto disponibles. La placa de montaje EMC mantiene una clasificación de Tipo 1.

Se incluyen todos los herrajes.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.9mm
Color: Gris claro
Código de color: RAL 7035

Table 1/1					
Número de catálogo	Material	Compatible con ancho de bastidor	Compatible con bastidor de fondo	Acabado	Envío rápido
PGP66	Acero suave	600mm	600mm	Polvo recubierto	No
PGPV66	Acero suave	600mm	600mm	Polvo recubierto	No
PGPV68	Acero suave	600mm	800mm	Polvo recubierto	No
PGP68	Acero suave	600mm	800mm	Polvo recubierto	No
PGPV85	Acero suave	800mm	500mm	Polvo recubierto	No
PGP85	Acero suave	800mm	500mm	Polvo recubierto	No
PGPV88	Acero suave	800mm	800mm	Polvo recubierto	No
PGP88	Acero suave	800mm	800mm	Polvo recubierto	No
PGPV64	Acero suave	600mm	400mm	Polvo recubierto	No
PGP64	Acero suave	600mm	400mm	Polvo recubierto	No
PGPV86	Acero suave	800mm	600mm	Polvo recubierto	No
PGP86	Acero suave	800mm	600mm	Polvo recubierto	No
PGP105	Acero suave	1000mm	500mm	Polvo recubierto	No
PGPV106	Acero suave	1000mm	600mm	Polvo recubierto	No
PGP106	Acero suave	1000mm	600mm	Polvo recubierto	No
PGPV108	Acero suave	1000mm	800mm	Polvo recubierto	No

Número de catálogo	Material	Compatible con ancho de bastidor	Compatible con bastidor de fondo	Acabado	Envío rápido
PGP108	Acero suave	1000mm	800mm	Polvo recubierto	No
PGP84	Acero suave	800mm	400mm	Polvo recubierto	No
PGPV65	Acero suave	600mm	500mm	Polvo recubierto	No
PGP65	Acero suave	600mm	500mm	Polvo recubierto	No
PGPV76	Acero suave	700mm	600mm	Polvo recubierto	No
PGP78	Acero suave	700mm	800mm	Polvo recubierto	No
PGPV78	Acero suave	700mm	800mm	Polvo recubierto	No
PGPV89	Acero suave	800mm	900mm	Polvo recubierto	No
PGP89	Acero suave	800mm	900mm	Polvo recubierto	No
PGP79	Acero suave	700mm	900mm	Polvo recubierto	No
PGP104	Acero suave	1000mm	400mm	Polvo recubierto	No
PGP105AHF	Acero suave	1000mm	500mm	Galvanizado	No
PGP108AHF	Acero suave	1000mm	800mm	Galvanizado	No
PGP124	Acero suave	1200mm	400mm	Polvo recubierto	No
PGP125	Acero suave	1200mm	500mm	Polvo recubierto	No
PGP126	Acero suave	1200mm	600mm	Polvo recubierto	No
PGP128	Acero suave	1200mm	800mm	Polvo recubierto	No
PGP164	Acero suave	1600mm	400mm	Polvo recubierto	No
PGP165	Acero suave	1600mm	500mm	Polvo recubierto	No
PGP166	Acero suave	1600mm	600mm	Polvo recubierto	No

Número de catálogo	Material	Compatible con ancho de bastidor	Compatible con bastidor de fondo	Acabado	Envío rápido
PGP168	Acero suave	1600mm	800mm	Polvo recubierto	No
PGP185	Acero suave	1800mm	500mm	Polvo recubierto	No
PGP186	Acero suave	1800mm	600mm	Polvo recubierto	No
PGP188	Acero suave	1800mm	800mm	Polvo recubierto	No
PGP45	Acero suave	400mm	500mm	Polvo recubierto	No
PGP46	Acero suave	400mm	600mm	Polvo recubierto	No
PGP64AHF	Acero suave	600mm	400mm	Galvanizado	No
PGP65AHF	Acero suave	600mm	500mm	Galvanizado	No
PGP66AHF	Acero suave	600mm	600mm	Galvanizado	No
PGP68AHF	Acero suave	600mm	800mm	Galvanizado	No
PGP78AHF	Acero suave	700mm	800mm	Galvanizado	No
PGP79AHF	Acero suave	700mm	900mm	Galvanizado	No
PGP88AHF	Acero suave	800mm	800mm	Galvanizado	No
PGP89AHF	Acero suave	800mm	900mm	Galvanizado	No
PGPV125	Acero suave	1200mm	500mm	Polvo recubierto	No
PGPV126	Acero suave	1200mm	600mm	Polvo recubierto	No
PGPV128	Acero suave	1200mm	800mm	Polvo recubierto	No
PGPV165	Acero suave	1600mm	500mm	Polvo recubierto	No
PGPV166	Acero suave	1600mm	600mm	Polvo recubierto	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.