

Tejadillo, URH



Un tejadillo de poliéster proporciona protección gracias a su techo inclinado y protege los componentes instalados ya que evita que el agua acumulada caiga dentro del armario al abrir la puerta.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Protección extra para uso en exterior. En la parte superior del armario pueden hacerse taladros de ventilación. Cuando se monta, el grado de protección del armario es IP44.

Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Suministro: 1 pieza con accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje: El tejadillo requiere soportes de fijación mural especiales UWB02. Cuatro puntos de fijación para asegurar que el tejadillo está delimitado en el panel superior. El tejadillo no se puede usar cuando los armarios están unidos, otras combinaciones están disponibles bajo petición.

Los sombreros de lluvia requieren soportes de montaje en pared especiales UWB02

Cantidad de paquetes: 1 with mounting hardware

Rain hoods are not compatible with combined enclosures

If the enclosure is to be mounted to a wall, the wall mounting brackets, UWB02, must be used

When the rain hood is mounted, the enclosure's protection degree is IP44

Extra protection for outdoor use

Ventilation holes can be drilled in the top of the enclosure

Glass fibre reinforced polyester

1 piece with mounting accessories

Four fixing points for securing the rain hood are marked off in the top panel

The rain hood cannot be used when the enclosures are joined, some combinations are available on request. Machining is required

ESPECIFICACIONES

Color: Gris claro
Material: Poliéster
Código de color: RAL 7035
Acabado: Suave

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos	Envío rápido
URH10032	53mm	1040mm	340mm	Poliéster	Montado en la pared	No
URH7532	53mm	790mm	340mm	Poliéster	Montado en la pared	No
URH5032	53mm	540mm	340mm	Poliéster	Montado en la pared	No
URH12532	53mm	1290mm	340mm	Poliéster	Montado en la pared	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.