

Puerta lateral, DNS



Al montar una puerta lateral en un armario, se facilita el acceso por los laterales a los equipos montados tanto en la parte trasera como en la delantera. Esto es especialmente útil si se utilizan placas de montaje posteriores.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para reemplazar el panel lateral SPM. Facilita el acceso a los equipos instalados en el interior del armario o cuando los equipos se montan posterior con posterior. Equipado con cierre estándar de doble paletón de 3 mm que posibilita todas las opciones de cierre. Marco de puerta opcional.

Material: Chapa de acero de 2 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.

Protección: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Cantidad por embalaje: 1 puerta incluyendo el marco de montaje.

ESPECIFICACIONES

Espesor:	2mm
Color:	Gris claro
Material:	Acero suave
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos	Envío rápido
DNS2005R5	1982mm	493mm	51mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DNS1805R5	1782mm	493mm	51mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DNS1806R5	1782mm	593mm	51mm	Acero suave	Libre-permanente	No
DNS2006R5	1982mm	593mm	51mm	Acero suave	Libre-permanente	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.