


Paneles laterales | Armarios autoportantes, SPM



Estos paneles laterales ayudan a mantener el índice de protección, es decir, los componentes eléctricos funcionarán sin ningún tipo de alteración y el personal estará protegido frente a posibles lesiones.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Fácil montaje por un solo operario. Sellado con junta de poliuretano extrusionada de una pieza montada con 8 tornillos y nuevos retenes patentados. Puede reemplazarse por la puerta lateral DNS.

Material: Chapa de acero de 1.5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección: IP 55 | TYPE 12, 13 en combinación con MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 en combinación con MCS-HP.

Cantidad por embalaje: 2 paneles con accesorios de montaje.

ESPECIFICACIONES

- Espesor:

1.5mm
- Color:

Gris claro
- Material:

Acero suave
- Acabado:

Polvo recubierto
- Código de color:

RAL 7035

Table 1/1					
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Envío rápido
SPM1805R5	1800mm	19mm	500mm	Acero suave	No
SPM1804R5	1800mm	19mm	400mm	Acero suave	No
SPM1806R5	1800mm	19mm	600mm	Acero suave	No
SPM2005R5	2000mm	19mm	500mm	Acero suave	No
SPM2004R5	2000mm	19mm	400mm	Acero suave	No
SPM2006R5	2000mm	19mm	600mm	Acero suave	No
SPM2008R5	2000mm	19mm	800mm	Acero suave	No
SPM2206R5	2200mm	19mm	600mm	Acero suave	No
SPM2208R5	2200mm	19mm	800mm	Acero suave	No
SPM1106R5	1100mm	19mm	600mm	Acero suave	No
SPM1406R5	1400mm	19mm	600mm	Acero suave	No
SPM1606R5	1600mm	19mm	600mm	Acero suave	No
SPM1808R5	1800mm	19mm	800mm	Acero suave	No
SPM2010R5	2000mm	19mm	1000mm	Acero suave	No
SPM1205R5	1200mm	19mm	500mm	Acero suave	No
SPM1405R5	1400mm	19mm	500mm	Acero suave	No

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Envío rápido
SPM1605R5	1600mm	19mm	500mm	Acero suave	No
SPM1810R5	1800mm	19mm	1000mm	Acero suave	No
SPM2210R5	2200mm	19mm	1000mm	Acero suave	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Clasificación de protección de IP66, NEMA tipo 4, 12 cuando se utiliza con MSC-HP.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE