


Equipo de aire acondicionado Slim Fit para interiores



Los sistemas de aire acondicionado SpectraCool Slim Fit están diseñados con tres opciones de montaje que ahorran espacio para maximizar la huella. Se han desarrollado para satisfacer los requisitos de los clientes industriales de todo el mundo; son fáciles de especificar y de usar. Desde el funcionamiento sin filtro hasta las certificaciones globales, los sistemas de aire acondicionado SpectraCool Slim Fit facilitan el enfriamiento de la automatización para los diseñadores de sistemas y los equipos de mantenimiento de operaciones de todo el mundo.

Select units come with a Commboard for Remote Access Control (RAC), an integrated, parametric controller designed to work seamlessly with our enclosure air conditioner units for the purpose of remotely monitoring and managing anywhere from a single unit to an entire network of SpectraCool air conditioners from virtually anywhere in the world with a secure internet connection. Ensure that your systems are always running at optimal temperature levels, increase productivity and improve overall system reliability.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL/cUL Tipo 12; N.º de expediente SA6453

CE, EAC, RoHS

Cooling performance tested by TÜV SÜD Germany, according to DIN EN 14511

IP 54 internal loop, IP 34 external loop

CARACTERÍSTICAS

Diseño Slim Fit con tres opciones de montaje; montaje en superficie, empotrado parcial y totalmente empotrado.

Cubierta de plástico de diseño estético para optimizar el flujo de aire

Refrigerante R134a

Voltaje: 230 V (50/60 Hz), 115 V (50/60 Hz) y 400/460 V trifásico (50/60 Hz)

Rango de temperatura de servicio desde 50 F / 10 C a 131 F / 55 C

Fácil sustitución del filtro para entornos con mucho polvo

Bobinas resistentes al polvo para un funcionamiento sin filtro

Gestión del condensado activa para evitar el goteo de agua

Compresor de rotación eficiente energéticamente

Suministro de energía del bloque de terminales

Dimensión de recorte estándar para un fácil cambio

Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío

Los acondicionadores de aire estándar son compatibles con un interruptor de puerta del gabinete

Las unidades de control de acceso remoto admiten hasta 2 sensores de temperatura y 10 alarmas. Admiten múltiples protocolos de comunicación: SNMP, Modbus TCP, Ethernet/IP y Profinet.

Hardware de montaje, juntas y manual del usuario suministrados con la unidad

ESPECIFICACIONES

Color: Gris claro
Material: Acero suave
Acabado: Polvo recubierto
Código de color: RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Capacidad nominal (BTU/h)	Capacidad nominal (vatios)	Tensión nominal	Número de fases	Altura	Anchura
S101046G031	3400Btu/h	1000W	460V	1	950mm	399mm
S060316G031	1000Btu/h	300W	115V		549mm	279mm
S060326G031	1000Btu/h	300W	230V		549mm	279mm
S060516G031	1700Btu/h	500W	115V		549mm	279mm
S060526G031	1700Btu/h	500W	230V		549mm	279mm
S101016G031	3400Btu/h	1000W	115V		950mm	399mm
S101026G031	3400Btu/h	1000W	230V		950mm	399mm
S101516G031	5000Btu/h	1500W	115V		950mm	399mm
S101526G031	5000Btu/h	1500W	230V		950mm	399mm
S101546G031	5000Btu/h	1500W	460V	3	950mm	399mm
S162026G031	6800Btu/h	2000W	230V		1580mm	399mm
S162046G031	6800Btu/h	2000W	460V	3	1580mm	399mm
S162526G031	8500Btu/h	2500W	230V		1580mm	399mm
S162546G031	8500Btu/h	2500W	460V	3	1580mm	399mm
S164046G031	13500Btu/h	4000W	460V	3	1580mm	500mm
S162016G031	6800Btu/h	2000W	115V		1580mm	399mm

Número de catálogo	Capacidad nominal (BTU/h)	Capacidad nominal (vatios)	Tensión nominal	Número de fases	Altura	Anchura
S162516G031	8500Btu/h	2500W	115V		1580mm	399mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE