

Puerta plena de acero inoxidable, DNSS



Esta puerta sustituye el panel trasero de un armario autoportante para poder acceder por la parte posterior a un equipo instalado en la parte delantera o para usar placas de montaje posteriores a fin de aumentar el espacio de montaje del armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Puerta estándar equipada con cierre DIN 3 mm y marco de refuerzo. El kit de accesorios para la puerta, DNMKs (bisagras, sistema de cierre, etc.) debe ser pedido por separado. Permite todas las opciones del sistema de cierre y bisagras 180°. Compatible con la gama de acero inoxidable combinable y compacto.

Material: Acero inoxidable 2 mm AISI 304 / AISI 316L bajo pedido.

Carga máxima: 800 N.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Instrucciones de montaje: Use el kit de bisagra DNMKs si no existía puesta previamente.

Carga máxima: 800 N

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2mm
Acabado: Cepillado
Material: Acero inoxidable 304

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de puerta	Material del armario	Familia de productos
DNSS1212L	1200mm	600mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DNSS1212R	1200mm	600mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DNSS1408	1400mm	800mm	17mm	Puerta individual	Acero suave	Libre-permanente
DNSS1606	1600mm	600mm	17mm	Puerta individual	Acero suave	Libre-permanente
DNSS1608	1600mm	800mm	17mm	Puerta individual	Acero suave	Libre-permanente
DNSS1610	1600mm	1000mm	17mm	Puerta individual	Acero suave	Libre-permanente
DNSS1612L	1600mm	600mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DNSS1612R	1600mm	600mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DNSS1806	1800mm	600mm	17mm	Puerta individual	Acero suave	Libre-permanente
DNSS1808	1800mm	800mm	17mm	Puerta individual	Acero suave	Libre-permanente
DNSS1810	1800mm	1000mm	17mm	Puerta individual	Acero suave	Libre-permanente
DNSS1810L	1800mm	500mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DNSS1810R	1800mm	500mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DNSS1812L	1800mm	600mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DNSS1812R	1800mm	600mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DNSS1816L	1800mm	800mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de puerta	Material del armario	Familia de productos
DNSS1816R	1800mm	800mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DNSS2006	2000mm	600mm	17mm	Puerta individual	Acero suave	Libre-permanente
DNSS2008	2000mm	800mm	17mm	Puerta individual	Acero suave	Libre-permanente
DNSS2010	2000mm	1000mm	17mm	Puerta individual	Acero suave	Libre-permanente
DNSS2012L	2000mm	600mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DNSS2012R	2000mm	600mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente
DNSS2016L	2000mm	800mm	17mm	Puerta izquierda	Acero suave	Libre-permanente
DNSS2016R	2000mm	800mm	17mm	Puerta derecha	Acero suave	Libre-permanente

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE