

Desconector de interruptor con fusibles NH, NH switch disconnecter with fuses



Interruptor de accionamiento a presión que permite la conmutación segura independiente del operador.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Desconector de interruptor de 3 polos con fusibles NH. Con manecilla multifunción (mecanismo de interruptor de accionamiento a presión) Conexión en la parte inferior.

Voltaje nominal: 690 V.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Poder de disipación al 80% de carga: 18.6 W(33500), 52.5 W (33510).

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Certificaciones: IEC, VDE, DNV GL.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Material del armario	Familia de productos	Material	Acabado
33500	200mm	106mm	De plástico	Accesorios generales IEC	De plástico	Suave
33510	286mm	184mm	De plástico	Accesorios generales IEC	De plástico	Suave

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.