

Racor para HMI ligero, S1MFC



El acoplamiento de brida Syspend 180-Max conecta un tubo al gabinete, lo que permite una rotación del gabinete de 300 grados y puede bloquearse en una posición dada. El acoplamiento de brida tiene un tope de seguridad y rodamientos libres de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

El acoplamiento puede girar 300 grados; incluye un tope.

Se incluyen la junta, los tornillos de fijación y los accesorios de montaje.

El sistema de brazo HMI Syspend 180 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 180 lb (81.6 kg)

ESPECIFICACIONES

Material: Aluminio
Acabado: Polvo recubierto

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color	Envío rápido
S1MFCG	101mm	125mm	100mm	Gris claro	RAL 7035	No
S1MFC	174mm	133mm	125mm	Jet Black	RAL 9005	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.