

Racor acodado para HMI ligero, S1MFEC



El acoplamiento de codo de brida Syspend 180-Max se conecta directamente al gabinete para aplicaciones donde no se requiere un tubo vertical. Permite que el gabinete gire 300° y se puede bloquear en una posición determinada. El acoplamiento de codo de brida tiene un tope de seguridad y rodamientos libres de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

El acoplamiento puede girar 300 grados; incluye un tope.

Se incluyen la junta, los tornillos de fijación y los accesorios de montaje.

Se incluye tapa de acceso de cable de aluminio blanco.

El sistema de brazo HMI Syspend 180 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 180 lb (81.6 kg)

ESPECIFICACIONES

Material: Aluminio
Acabado: Polvo recubierto

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color	Envío rápido
S1MFECG	138mm	125mm	124mm	Gris claro	RAL 7035	No
S1MFEC	138mm	195mm	125mm	Jet Black	RAL 9005	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE