

Techo con ventilación | Armarios autoportantes, CVR



El techo con ventilación proporciona una solución rentable de ventilación natural que a su vez impide la entrada de insectos y polvo.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Techo elevado con ranuras de ventilación de 2,5 mm y filtro.

Material: Chapa de acero de 1,5 mm. Material del filtro: EU 4 según DIN 24185.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Resistencia a la temperatura: 100°C.

Protección: Cumple con IP 31 | TYPE 1.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con soportes de montaje y filtro de ventilación.

Nota: Aumenta la altura del armario en 40 mm.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.5mm
Color: Gris claro
Material: Acero suave
Acabado: Polvo recubierto
Código de color: RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Familia de productos	Material del armario	Envío rápido
CVR0505R5	58mm	500mm	500mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR0603R5	58mm	600mm	300mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR0604R5	58mm	600mm	400mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR0605R5	58mm	600mm	500mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR0606R5	58mm	600mm	600mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR0608R5	58mm	600mm	800mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR0803R5	58mm	800mm	300mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR0804R5	58mm	800mm	400mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR0805R5	58mm	800mm	500mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR0806R5	58mm	800mm	600mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR0808R5	58mm	800mm	800mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR0809R5	58mm	800mm	900mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR1003R5	58mm	1000mm	300mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR1004R5	58mm	1000mm	400mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR1005R5	58mm	1000mm	500mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR1006R5	58mm	1000mm	600mm	Libre-permanente	Acero suave	No

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Familia de productos	Material del armario	Envío rápido
CVR1008R5	58mm	1000mm	800mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR1203R5	58mm	1200mm	300mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR1204R5	58mm	1200mm	400mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR1205R5	58mm	1200mm	500mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR1206R5	58mm	1200mm	600mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR1208R5	58mm	1200mm	800mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR1604R5	58mm	1600mm	400mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR1605R5	58mm	1600mm	500mm	Libre-permanente	Acero suave	No
CVR1606R5	58mm	1600mm	600mm	Libre-permanente	Acero suave	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE