


CFF Tapered Screw-In Plug for A12, A22 and A32K Couplers



CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)
EL36CFF	153925	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	36 mm	#11	35 MILLONES	95 mm
EL28CFF	153900	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	28 mm	#9	30M	75 mm
EL22CFF	153880	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	22 mm	#7		75 mm
EL32CFF	153920	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	32 mm	#10		95 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)
EL25CFF	153890	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	25 mm	#8	25M	75 mm
EL40CFF	153930	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	40 mm			95 mm
EL50CFF	154980	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	50 mm			95 mm
EL30CFF	153910	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	30 mm			75 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Color
EL36CFF	153925	18 mm	Azul
EL28CFF	153900	18 mm	Negro
EL22CFF	153880	18 mm	Azul
EL32CFF	153920	18 mm	Amarillo
EL25CFF	153890	18 mm	Rojo
EL40CFF	153930	18 mm	Verde
EL50CFF	154980	18 mm	Negro
EL30CFF	153910	18 mm	Blanco

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.