

CPP Tapered Plastic Screw-In Plug for A12, A22 and A32K



CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

ESPECIFICACIONES

Material: Polietileno de Alta Densidad (HDPE)

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Altura (H)
EL10CPPB100	153060	10 mm	#3		17 mm	13 mm
EL12CPPB100	153070	12 mm	#4	10M	17 mm	13 mm
EL14CPPB100	153080	14 mm			22 mm	13 mm
EL16CPPB100	153090	16 mm	#5	15M	22 mm	13 mm


Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Altura (H)
EL18CPPB100	153100	18 mm			27 mm	13 mm
EL20CPPB100	153110	20 mm	#6	20M	27 mm	13 mm
EL22CPPB100	153120	22 mm	#7		33 mm	16 mm
EL25CPPB100	153130	25 mm	#8	25M	33 mm	16 mm
EL28CPPB100	153140	28 mm	#9	30M	37 mm	16 mm
EL30CPPB100	153150	30 mm			37 mm	16 mm
EL32CPPB100	153160	32 mm	#10		42 mm	16 mm
EL36CPPB50	153180	36 mm	#11	35 MILLONES	46 mm	16 mm
EL40CPPB50	153200	40 mm			52 mm	16 mm
EL50CPPB40	153220	50 mm			64 mm	16 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Color
EL10CPPB100	153060	Amarillo
EL12CPPB100	153070	Rojo
EL14CPPB100	153080	Verde
EL16CPPB100	153090	Negro
EL18CPPB100	153100	Blanco
EL20CPPB100	153110	Amarillo

Número de catálogo	Número de artículo	Color
EL22CPPB100	153120	Azul
EL25CPPB100	153130	Rojo
EL28CPPB100	153140	Negro
EL30CPPB100	153150	Blanco
EL32CPPB100	153160	Amarillo
EL36CPPB50	153180	Azul
EL40CPPB50	153200	Verde
EL50CPPB40	153220	Negro

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.