

CPPS Tapered Plastic Screw-In Plug with Steel Cap for A12



CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Steel cap provides added protection from damage

Color coded for the appropriate coupler size

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)
EL10CPPS	153600	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	10 mm	#3		17 mm
EL12CPPS	153610	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	12 mm	#4	10M	17 mm
EL14CPPS	153620	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	14 mm			22 mm
EL16CPPS	153630	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	16 mm	#5	15M	22 mm


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)
EL18CPPS	153640	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	18 mm			27 mm
EL20CPPS	153650	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	20 mm	#6	20M	27 mm
EL22CPPS	153660	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	22 mm	#7		33 mm
EL25CPPS	153670	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	25 mm	#8	25M	33 mm
EL28CPPS	153680	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	28 mm	#9	30M	37 mm
EL30CPPS	153690	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	30 mm			37 mm
EL32CPPS	153700	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	32 mm	#10		42 mm
EL40CPPS	153710	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	40 mm			52 mm
EL50TCPPS	154970	High Density Polyethylene (HDPE), Acero	50 mm			64 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Color
EL10CPPS	153600	15 mm	Amarillo
EL12CPPS	153610	15 mm	Rojo
EL14CPPS	153620	15 mm	Verde
EL16CPPS	153630	15 mm	Negro
EL18CPPS	153640	15 mm	Blanco

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Color
EL20CPPS	153650	15 mm	Amarillo
EL22CPPS	153660	18 mm	Azul
EL25CPPS	153670	18 mm	Rojo
EL28CPPS	153680	18 mm	Negro
EL30CPPS	153690	18 mm	Blanco
EL32CPPS	153700	18 mm	Amarillo
EL40CPPS	153710	18 mm	Verde
EL50TCPPS	154970	18 mm	Negro

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.