

D14 Mechanical Anchor, Plain, Worldwide Design



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs

Head area exceeds 10x bar area (net 9x)

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Claro
Material:	Acero
Versión de diseño:	En todo el mundo (materiales disponibles a nivel mundial)

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)	Longitud 1 (L1)
EL10D14N	10 mm	#3		35 mm		18 mm
EL12D14N	12 mm	#4	10M	45 mm		18 mm
EL14D14N	14 mm			45 mm		21 mm
EL16D14N	16 mm	#5	15M	55 mm		24 mm
EL18D14N	18 mm			60 mm		29 mm
EL32D14WN	32 mm	#10		80 mm	105 mm	45 mm
EL20D14N	20 mm	#6	20M	65 mm		35 mm
EL28D14N	28 mm	#9	30M	95 mm	80 mm	42 mm
EL30D14N	30 mm			95 mm	80 mm	52 mm
EL34D14N	34 mm			110 mm	80 mm	55 mm
EL36D14N	36 mm	#11	35 MILLONES	115 mm	80 mm	52 mm
EL38D14N	38 mm	#12		120 mm	80 mm	53 mm
EL22D14N	22 mm	#7		70 mm		37 mm
EL40D14WN	40 mm			80 mm	130 mm	57 mm
EL25D14N	25 mm	#8	25M	80 mm		40 mm
EL50TD14WN	50 mm			80 mm	160 mm	70 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Longitud 2 (L2)	Peso por unidad	Certificaciones
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

EL10D14N		0.12 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, DIBt, AFCAB, ITB, TZUS
EL12D14N		0.21 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES, RISE, AFCAB, DIBt, ITB, TZUS
EL14D14N		0.24 kg	AFCAB, ITB, CARES, nVent LENTON EPD - Product Specific, RISE, DIBt, TZUS
EL16D14N		0.41 kg	CARES, AFCAB, ITB, nVent LENTON EPD - Product Specific, RISE, DIBt, TZUS
EL18D14N		0.6 kg	ITB, nVent LENTON EPD - Product Specific, TZUS
EL32D14WN	20 mm	2.11 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES
EL20D14N		0.83 kg	CARES, AFCAB, ITB, nVent LENTON EPD - Product Specific, RISE, DIBt, TZUS
EL28D14N	25 mm	1.93 kg	DIBt, ITB, nVent LENTON EPD - Product Specific, TZUS
EL30D14N	25 mm	2.48 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL34D14N	25 mm	3.23 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL36D14N	25 mm	3.16 kg	TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL38D14N	25 mm	3.49 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL22D14N		1.03 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, TZUS, ITB
EL40D14WN	32 mm	3.82 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES
EL25D14N		1.43 kg	AFCAB, CARES, RISE, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB, TZUS, DIBt
EL50TD14WN	45 mm	7.07 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES

Diseñado para cumplir: ACI 318;AS3600;ASTM A970

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Thread does not need to be flush with end of nVent LENTON Terminator. Thread may be +/- 2 threads from backside of coupler.

For EL32D14WN, EL40D14WN and EL50TD14WN, Diameter 2 (Ø2) is larger than Diameter 1 (Ø1).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE