

ELFB Taper Form Bolt



The ELFB taper bolt is used to firmly attach a nVent LENTON taper-threaded coupler onto formwork in precast and cast-in-place construction. This reusable form saving accessory allows forms to be pre-drilled with the correct spacing of the reinforcing steel, which speeds construction and allows the forms to be re-used on repetitive construction elements. This system can be used in conjunction with coupler boxes to eliminate the use of bend-out-boxes and also helps eliminate protruding dowel bars.

The screw-in bolt is designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour. The bolt eliminates the need for form saving plates and simplifies the use of standard couplers in form saving applications.

CARACTERÍSTICAS

Multiple lengths available depending on form thickness

Used in both form saving and coupler box applications

Bar end protector included to protect the nVent LENTON taper thread

Durable, re-usable and long lasting

Saves time and money

ESPECIFICACIONES

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Tuerca incluida	Grosor de forma (FT)	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Longitud (L)
ELFB10X003	No	3 mm	10 mm	#3		21mm
ELFB12X003	No	3 mm	12 mm	#4	10M	21mm

Número de catálogo	Tuerca incluida	Grosor deforma (FT)	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Longitud (L)
ELFB10X020	Sí	3 - 20 mm	10 mm	#3		55mm
ELFB12X010	No	3 - 10 mm	12 mm	#4	10M	28mm
ELFB14X003	No	3 mm	14 mm			25mm
ELFB10X040	Sí	3 - 40 mm	10 mm	#3		75mm
ELFB12X020	Sí	3 - 20 mm	12 mm	#4	10M	60mm
ELFB16X003	No	3 mm	16 mm	#5	15M	28mm
ELFB18X003	No	3 mm	18 mm			33mm
ELFB20X003	No	3 mm	20 mm	#6	20M	38mm
ELFB22X003	No	3 mm	22 mm	#7		40mm
ELFB25X003	No	3 mm	25 mm	#8	25M	43mm
ELFB28X003	No	3 mm	28 mm	#9	30M	45mm
ELFB30X003	No	3 mm	30 mm			55mm
ELFB32X003	No	3 mm	32 mm	#10		49mm
ELFB34X003	No	3 mm	34 mm			59mm
ELFB36X003	No	3 mm	36 mm	#11	35 MILLONES	56mm
ELFB16X010	No	3 - 10 mm	16 mm	#5	15M	35mm
ELFB20X010	No	3 - 10 mm	20 mm	#6	20M	45mm

Número de catálogo	Tuerca incluida	Grosor deforma (FT)	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Longitud (L)
ELFB14X020	Sí	3 - 20 mm	14 mm			65mm
ELFB16X020	Sí	3 - 20 mm	16 mm	#5	15M	70mm
ELFB18X020	Sí	3 - 20 mm	18 mm			75mm
ELFB20X020	Sí	3 - 20 mm	20 mm	#6	20M	90mm
ELFB22X020	Sí	3 - 20 mm	22 mm	#7		90mm
ELFB25X020	Sí	3 - 20 mm	25 mm	#8	25M	100mm
ELFB28X020	Sí	3 - 20 mm	28 mm	#9	30M	100mm
ELFB30X020	Sí	3 - 20 mm	30 mm			110mm
ELFB32X020	Sí	3 - 20 mm	32 mm	#10		110mm
ELFB34X020	Sí	3 - 20 mm	34 mm			120mm
ELFB36X020	Sí	3 - 20 mm	36 mm	#11	35 MILLONES	115mm
ELFB12X040	Sí	3 - 40 mm	12 mm	#4	10M	80mm
ELFB14X040	Sí	3 - 40 mm	14 mm			85mm
ELFB16X040	Sí	3 - 40 mm	16 mm	#5	15M	90mm
ELFB18X040	Sí	3 - 40 mm	18 mm			95mm
ELFB20X040	Sí	3 - 40 mm	20 mm	#6	20M	105mm
ELFB22X040	Sí	3 - 40 mm	22 mm	#7		110mm

Número de catálogo	Tuerca incluida	Grosor deforma (FT)	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado,EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Longitud (L)
ELFB25X040	Sí	3 - 40 mm	25 mm	#8	25M	115mm
ELFB28X040	Sí	3 - 40 mm	28 mm	#9	30M	120mm
ELFB30X040	Sí	3 - 40 mm	30 mm			130mm
ELFB32X040	Sí	3 - 40 mm	32 mm	#10		130mm
ELFB34X040	Sí	3 - 40 mm	34 mm			140mm
ELFB36X040	Sí	3 - 40 mm	36 mm	#11	35 MILLONES	135mm

Table 2/2

Número de catálogo	Diámetro exterior (OD)	Ancho de la toma de corriente (SW)	Peso por unidad	Número de arandelas
ELFB10X003	12 mm	18mm	0.04 kg	2
ELFB12X003	14 mm	21mm	0.06 kg	2
ELFB10X020	12 mm	18mm	0.08 kg	1
ELFB12X010	14 mm	21mm	0.08 kg	4
ELFB14X003	16 mm	24mm	0.09 kg	2
ELFB10X040	12 mm	18mm	0.1 kg	1
ELFB12X020	14 mm	21mm	0.12 kg	1
ELFB16X003	20 mm	30mm	0.14 kg	2
ELFB18X003	20 mm	30mm	0.17 kg	2
ELFB20X003	24 mm	36mm	0.27 kg	2

Número de catálogo	Diámetro exterior (OD)	Ancho de la toma de corriente (SW)	Peso por unidad	Número de arandelas
ELFB22X003	24 mm	36mm	0.29 kg	2
ELFB25X003	30 mm	46mm	0.52 kg	2
ELFB28X003	30 mm	46mm	0.55 kg	2
ELFB30X003	30 mm	46mm	0.71 kg	4
ELFB32X003	36 mm	55mm	0.92 kg	2
ELFB34X003	36 mm	55mm	1.16 kg	4
ELFB36X003	36 mm	55mm	1 kg	2
ELFB16X010	20 mm	30mm	0.2 kg	4
ELFB20X010	24 mm	36mm	0.36 kg	4
ELFB14X020	16 mm	24mm	0.17 kg	1
ELFB16X020	20 mm	30mm	0.3 kg	1
ELFB18X020	20 mm	30mm	0.32 kg	1
ELFB20X020	24 mm	36mm	0.54 kg	1
ELFB22X020	24 mm	36mm	0.55 kg	1
ELFB25X020	30 mm	46mm	1 kg	1
ELFB28X020	30 mm	46mm	1.06 kg	1
ELFB30X020	30 mm	46mm	1.11 kg	1
ELFB32X020	36 mm	55mm	1.73 kg	1


Número de catálogo	Diámetro exterior (OD)	Ancho de la toma de corriente (SW)	Peso por unidad	Número de arandelas
ELFB34X020	36 mm	55mm	1.81 kg	1
ELFB36X020	36 mm	55mm	1.81 kg	1
ELFB12X040	14 mm	21mm	0.14 kg	1
ELFB14X040	16 mm	24mm	0.2 kg	1
ELFB16X040	20 mm	30mm	0.34 kg	1
ELFB18X040	20 mm	30mm	0.36 kg	1
ELFB20X040	24 mm	36mm	0.58 kg	1
ELFB22X040	24 mm	36mm	0.62 kg	1
ELFB25X040	30 mm	46mm	1.09 kg	1
ELFB28X040	30 mm	46mm	1.16 kg	1
ELFB30X040	30 mm	46mm	1.21 kg	1
ELFB32X040	36 mm	55mm	1.87 kg	1
ELFB34X040	36 mm	55mm	1.95 kg	1
ELFB36X040	36 mm	55mm	1.95 kg	1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Length dimension is for reference only.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE