

# Horizontal Pouring Basin, Top Fill, Extended



Extended top fill horizontal pouring basins are used when structural interferences are directly above the tap hole in the sleeve.

## CARACTERÍSTICAS

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal top fill sleeves

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Grafito

Table 1/1

| Número de catálogo | Diámetro (Ø) | Longitud 1 (L1) | Longitud 2 (L2) | Anchura (W) | Altura 1 (H1) | Altura 2 (H2) |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| RBHA9735U          | 35 mm        | 248 mm          | 70 mm           | 76 mm       | 140mm         | 92mm          |
| RBHA6037F          | 64 mm        | 152 mm          | 70 mm           | 76 mm       | 140mm         | 99mm          |
| RBHA9735X          | 38 mm        | 248 mm          | 70 mm           | 76 mm       | 140mm         | 92mm          |
| RBHA9740A          | 41 mm        | 248 mm          | 70 mm           | 76 mm       | 140mm         | 102mm         |
| RBHA7037J          | 76 mm        | 178 mm          | 70 mm           | 76 mm       | 140mm         | 99mm          |
| RBHA9740C          | 48 mm        | 248 mm          | 70 mm           | 76 mm       | 140mm         | 102mm         |

| Número de catálogo | Diámetro (Ø) | Longitud 1 (L1) | Longitud 2 (L2) | Anchura (W) | Altura 1 (H1) | Altura 2 (H2) |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| RBHA9037M          | 95 mm        | 229 mm          | 70 mm           | 76 mm       | 140mm         | 99mm          |
| RBHA6050E          | 57 mm        | 152 mm          | 70 mm           | 76 mm       | 140mm         | 127mm         |
| RBHA6050F          | 64 mm        | 152 mm          | 70 mm           | 76 mm       | 140mm         | 127mm         |


## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

RBHA pouring basins require one RBM2890S pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.