

IDF tipo industrial para redes

GABINETE PARA REDES CON DOBLE ACCESO Y SOPORTE INDEPENDIENTE

GABINETE PARA REDES, TIPO INDUSTRIAL, VERSÁTIL Y ECONÓMICO. CON UNA COMPLETA LÍNEA DE ACCESORIOS, PROBADO, CERTIFICADO Y LISTO PARA SU ENTREGA

El gabinete para redes, de tipo industrial, con doble acceso y soporte independiente, está diseñado para alojar y proteger equipos y cables de red que se instalen en ambientes difíciles. Viene en una amplia gama de medidas estándar (alto, ancho y largo). Está totalmente probado y certificado para su uso en instalaciones nacionales e internacionales. El gabinete brinda fácil acceso a equipos y cables instalados en el rack de 19 in. El gabinete se ofrece en configuraciones UL 508A Tipo 12 y 4X.

El gabinete se ofrece en acero pintado para aplicaciones UL 508A Tipo 12 y en acero inoxidable (Tipo 304) para aplicaciones UL 508A Tipo 4X. Los ángulos del rack están completamente marcados con RU en todos los lados y están provistos de orificios cuadrados (.375 in X .375 in), según los estándares EIA. Los ángulos del rack son totalmente ajustables, de adelante hacia atrás, de manera unificada y con un fácil desplazamiento.

Los gabinetes con doble acceso y soporte independiente, Tipo 12 y 4X, son ideales para asegurar y proteger los equipos de rack que se utilizan en aplicaciones con ambientes húmedos, calientes y polvorientos. Ahora se ofrece en opciones con abertura para un aire acondicionado cuya capacidad de enfriamiento sea de hasta 12.000 BTU: la unidad de aire acondicionado debe solicitarse por separado.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Oferta UL 508A Tipo 12 o 4X
- Construcción en acero dulce calibre 12 o acero inoxidable 304
- En las puertas, pasadores de bisagra que no requieren herramientas, para facilitar su extracción
- Manijas de las puertas con seguro
- Los ángulos del rack de 19 in, espaciados según los estándares EIA, con orificios cuadrados marcados con RU (.375 in x .375 in)
- Acero fosfatado recubierto con pintura de poliéster (negra o gris)
- Línea completa de accesorios
- Doble entrada para un fácil acceso a los equipos
- Configuración amplia, lista para ordenar y preparada para aire acondicionado
 - Hueco previamente abierto para el aire acondicionado, en el costado del gabinete
 - El aire acondicionado se solicita por separado

LAS APLICACIONES INCLUYEN:

- Automatización de plantas
- Redes industriales
- Petroquímica y procesamiento
- Ambientes corrosivos
- Alimentos y bebidas

ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN DE UN SOLO CUERPO

- Acero multiforme de grueso calibre
- Cordones de soldadura continuos y alisados

PUERTA DELANTERA / TRASERA

- Puerta sólida con manija tipo bóveda, con sistema de 3 puntos de cierre y aseguramiento con llave
- Puertas de bisagra izquierda

MODELOS LISTOS PARA AIRE ACONDICIONADO

- Se suministra con abertura para un aire acondicionado (G52) en el lado derecho: solicitar la unidad de aire acondicionado por separado

ÁNGULOS DEL RACK

- 2 juegos de espaciadores universales que cumplen con los estándares EIA, con orificios cuadrados (.375 in X .375 in).
- Totalmente ajustable de adelante a atrás y marcado con RU en todos los lados

ACCESORIOS INTERNOS

- Bolsillo para documentos en la puerta frontal
- Organizadores verticales de cables en la opción de 32 in de ancho
- Amarres de cables en lugares estratégicos

CLASIFICACIÓN SÍSMICA

- Probado según NEBS-Telecordia GR-63-CORE Zona 4, con aprobación previa de OSHPD; cumple con los requerimientos de CBC



Acero inoxidable



Acero dulce



Solicitar la unidad de aire acondicionado por separado

Norteamérica

Mineápolis, MN

Tel.: +1.763.421.2240

Ciudad de México, México

Tel.: +52.55.5280.1449

Toronto, Canadá

Tel.: +1.416.289.2770

Suramérica

Sao Paulo, Brasil

Tel.: +55.11.5184.2100

Boituva, Brasil

Tel.: +55.15.3363.9148

Europa

Betschdorf, Francia

Tel.: +33.3.88.90.64.90

Straubenhardt, Alemania

Tel.: +49.7082.794.0

Dzierzoniow, Polonia

Tel.: +48.74.64.63.900

Lainate, Italia

Tel.: +39.02.932.7141

Oriente Medio y África

Dubái, Emiratos Árabes

Unidos

Tel.: +971.4.378.1700

Bangalore, India

Tel.: +91.80.6715.2001

Asia

Shanghái, República

popular china

Tel.: +86.21.2412.6943

Singapur

Tel.: +65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japón

Tel.: +81.45.476.0271

Seúl, Corea

Tel.: +82.2.2129.7755

Qingdao

Tel.: +86.532.8771.6101



nVent.com

Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER