


19" Pusher Fan, 3 U, Axial

Power Utilities

Fan tray with integrated pusher fan.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Ventilation directed accurately to the electronics

19" Pusher Fan, 3 U, Axial

Air infeed from front, air exits at the top rear of cabinet (guided upwards by cover plates or via hoses to rear and upwards)

Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Tensión de entrada de CA
10713-546	230 V min
10713-547	115 V min

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

With cover plates, this pusher fan can be re-fitted to different cooling concepts

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.