


Front Panel Kit, Unshielded, Bottom Hinged, 6 U, 84 HP

Power Utilities

NÚMERO DE CATÁLOGO

20838-276



Unshielded front panel bottom hinged.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Panel frontal

Tipo: Panel frontal sin mango

Montaje: Con bisagras, abajo

Apantallamiento EMC: No

Material: Aluminio

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Conductivo

Bordes tratados: No

Altura del rack: 6 U

Altura: 261.8 mm

Ancho del rack: 84 HP

Anchura: 426.4 mm

De conformidad con: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE