


# Front Handle One-Piece, Width 12.2 mm

## Power Utilities



The handle can be assembled to a subrack or 19" front panel. Available with clear or black anodized surface. Handles will be bolted from the rear side.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Static load-carrying capacity 30 kg/pair

Bolted from rear

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango  | Color | Material | Familia de productos |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------|----------|----------------------|
| 10501-116          | 1 U             | 1                    | Recto          | Plata | Aluminio | EuropacPRO           |
| 10501-004          | 2 U             | 1                    | Recto          | Plata | Aluminio | EuropacPRO           |
| 10501-020          | 3 U             | 1                    | Mango angulado | Plata | Aluminio | EuropacPRO           |

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango  | Color | Material | Familia de productos |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------|----------|----------------------|
| 10501-026          | 3 U             | 1                    | Recto          | Negro | Aluminio | EuropacPRO           |
| 10501-005          | 3 U             | 1                    | Recto          | Plata | Aluminio | EuropacPRO           |
| 10501-006          | 4 U             | 1                    | Recto          | Plata | Aluminio | EuropacPRO           |
| 10501-007          | 5 U             | 1                    | Recto          | Plata | Aluminio | EuropacPRO           |
| 10501-022          | 6 U             | 1                    | Mango angulado | Plata | Aluminio | EuropacPRO           |
| 10501-029          | 6 U             | 1                    | Recto          | Negro | Aluminio | EuropacPRO           |
| 10501-008          | 6 U             | 1                    | Recto          | Plata | Aluminio | EuropacPRO           |
| 10501-016          | 2 U             | 1                    | Recto          | Plata | Aluminio | EuropacPRO           |
| 10501-021          | 4 U             | 1                    | Mango angulado | Plata | Aluminio | EuropacPRO           |
| 10501-018          | 4 U             | 1                    | Recto          | Plata | Aluminio | EuropacPRO           |
| 10501-025          | 2 U             | 1                    | Recto          | Negro | Aluminio | EuropacPRO           |
| 10501-027          | 4 U             | 1                    | Recto          | Negro | Aluminio | EuropacPRO           |
| 10501-028          | 5 U             | 1                    | Recto          | Negro | Aluminio | EuropacPRO           |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo de producto | Compatible con | Par de apriete |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| 10501-116          | Maneja           | Subpistas      |                |
| 10501-004          | Maneja           | Subpistas      |                |
| 10501-020          | Maneja           | Subpistas      | 2.4 N·m        |
| 10501-026          | Maneja           | Subpistas      | 2.4 N·m        |

| Número de catálogo | Tipo de producto | Compatible con | Par de apriete |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| 10501-005          | Maneja           | Subpistas      | 2.4 N·m        |
| 10501-006          | Maneja           | Subpistas      |                |
| 10501-007          | Maneja           | Subpistas      |                |
| 10501-022          | Maneja           | Subpistas      | 2.4 N·m        |
| 10501-029          | Maneja           | Subpistas      | 2.4 N·m        |
| 10501-008          | Maneja           | Subpistas      | 2.4 N·m        |
| 10501-016          | Maneja           | Subpistas      |                |
| 10501-021          | Maneja           | Subpistas      | 2.4 N·m        |
| 10501-018          | Maneja           | Subpistas      | 2.4 N·m        |
| 10501-025          | Maneja           | Subpistas      |                |
| 10501-027          | Maneja           | Subpistas      |                |
| 10501-028          | Maneja           | Subpistas      |                |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order assembly part kit separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.