

MultipacPRO 19" Chassis, Aluminum, Plain Top and Base

Power Utilities



This 19" chassis is a form of subrack which accepts horizontal board mounting or the mounting of non-standard components like transformers or other heavy load accessories typically mounted on a chassis plate. This version have plain top and bottom cover.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Aluminum construction

Detachable front and rear panel for easy machining

IP 20, in accordance with IEC 60529

Supplied as space-saving flat-pack

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -105

EMC shielding: Approx. 20dB(A) at 2 GHz without shielding material. >40dB(A) at 1 GHz with addition of stainless steel gasket between front panel and case body

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Anchura útil	Montaje	De conformidad con	Apantallamiento EMC
20860-601	1 U	220 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	No (Retrofitable)
20860-602	1 U	280 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	No (Retrofitable)
20860-603	1 U	340 mm	4 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofitable)
20860-604	2 U	220 mm	4 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofitable)
20860-605	2 U	280 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofitable)
20860-606	2 U	340 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofitable)
20860-607	3 U	280 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofitable)
20860-608	3 U	340 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofitable)
20860-609	3 U	400 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofitable)
20860-610	3 U	460 mm	4 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofitable)
20860-611	4 U	280 mm	4 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofitable)
20860-612	4 U	340 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofitable)
20860-613	4 U	400 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofitable)
20860-614	4 U	460 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofitable)
20860-615	5 U	460 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofitable)

Table 2/2

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo de producto	Tipo	Certificaciones
--------------------	----------------------	------------------	------	-----------------

20860-601	MultipacPRO	Subrack/chasis	Sólido	RoHS
20860-602	MultipacPRO	Subrack/chasis	Sólido	RoHS
20860-603	MultipacPRO	Subrack/chasis	Sólido	
20860-604	MultipacPRO	Subrack/chasis	Sólido	
20860-605	MultipacPRO	Subrack/chasis	Sólido	RoHS
20860-606	MultipacPRO	Subrack/chasis	Sólido	RoHS
20860-607	MultipacPRO	Subrack/chasis	Sólido	RoHS
20860-608	MultipacPRO	Subrack/chasis	Sólido	RoHS
20860-609	MultipacPRO	Subrack/chasis	Sólido	RoHS
20860-610	MultipacPRO	Subrack/chasis	Sólido	
20860-611	MultipacPRO	Subrack/chasis	Sólido	
20860-612	MultipacPRO	Subrack/chasis	Sólido	RoHS
20860-613	MultipacPRO	Subrack/chasis	Sólido	RoHS
20860-614	MultipacPRO	Subrack/chasis	Sólido	RoHS
20860-615	MultipacPRO	Subrack/chasis	Sólido	RoHS

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order front handles separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.