


Novastar Steel Door

Power Utilities



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

St, 1.5 mm

Opening angle 180°, incl. grounding

Can be assembled at front and rear

Lock (2233x) with key

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Color	Código de color	Altura	Tipo de producto	Altura del rack	Tipo
25230-020	Gris negro	RAL 7021	323 mm	Puerta de gabinete	6 U	Puerta de acero
26230-020	Gris claro	RAL 7035	323 mm	Puerta de gabinete	6 U	Puerta de acero
25230-021	Gris negro	RAL 7021	422 mm	Puerta de gabinete	9 U	Puerta de acero
26230-021	Gris claro	RAL 7035	422 mm	Puerta de gabinete	9 U	Puerta de acero
25230-022	Gris negro	RAL 7021	555 mm	Puerta de gabinete	12 U	Puerta de acero
26230-022	Gris claro	RAL 7035	555 mm	Puerta de gabinete	12 U	Puerta de acero
25230-023	Gris negro	RAL 7021	733 mm	Puerta de gabinete	16 U	Puerta de acero
26230-023	Gris claro	RAL 7035	733 mm	Puerta de gabinete	16 U	Puerta de acero
25230-024	Gris negro	RAL 7021	911 mm	Puerta de gabinete	20 U	Puerta de acero
26230-024	Gris claro	RAL 7035	911 mm	Puerta de gabinete	20 U	Puerta de acero
25230-025	Gris negro	RAL 7021	1133 mm	Puerta de gabinete	25 U	Puerta de acero
26230-025	Gris claro	RAL 7035	1133 mm	Puerta de gabinete	25 U	Puerta de acero
25230-030	Gris negro	RAL 7021	736 mm	Puerta de gabinete	29 U	Puerta de acero
26230-030	Gris claro	RAL 7035	736 mm	Puerta de gabinete	29 U	Puerta de acero
25230-026	Gris negro	RAL 7021	1534 mm	Puerta de gabinete	34 U	Puerta de acero
26230-026	Gris claro	RAL 7035	1534 mm	Puerta de gabinete	34 U	Puerta de acero
25230-027	Gris negro	RAL 7021	1711 mm	Puerta de gabinete	38 U	Puerta de acero
26230-027	Gris claro	RAL 7035	1711 mm	Puerta de gabinete	38 U	Puerta de acero

Número de catálogo	Color	Código de color	Altura	Tipo de producto	Altura del rack	Tipo
25230-028	Gris negro	RAL 7021	1933 mm	Puerta de gabinete	43 U	Puerta de acero
26230-028	Gris claro	RAL 7035	1933 mm	Puerta de gabinete	43 U	Puerta de acero
25230-029	Gris negro	RAL 7021	2111 mm	Puerta de gabinete	47 U	Puerta de acero
26230-029	Gris claro	RAL 7035	2111 mm	Puerta de gabinete	47 U	Puerta de acero

Table 2/2

Número de catálogo	Anchura
25230-020	553 mm
26230-020	553 mm
25230-021	553 mm
26230-021	553 mm
25230-022	553 mm
26230-022	553 mm
25230-023	553 mm
26230-023	553 mm
25230-024	553 mm
26230-024	553 mm
25230-025	553 mm
26230-025	553 mm
25230-030	553 mm

Número de catálogo	Anchura
26230-030	553 mm
25230-026	553 mm
26230-026	553 mm
25230-027	553 mm
26230-027	553 mm
25230-028	553 mm
26230-028	553 mm
25230-029	553 mm
26230-029	553 mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE