

Varistar CP Frame

Servicios públicos de energía

Varistar welded steel frame for static load requirements. For 19", ETSI or mounting plate integration.

CARACTERÍSTICAS

Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021

St, 1.5 mm, zinc-plated, with central GND/grounding point

Static load-carrying capacity max. 1600 kg

Please order adjustable feet separately

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Ancho	Profundidad	Color	Color Code
20630-065	24 U	1200 mm	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-066	24 U	1200 mm	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-067	24 U	1200 mm	600 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-068	24 U	1200 mm	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-071	24 U	1200 mm	800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-072	24 U	1200 mm	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-073	24 U	1200 mm	800 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-074	24 U	1200 mm	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Ancho	Profundidad	Color	Color Code
20630-075	29 U	1400 mm	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-076	29 U	1400 mm	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-077	29 U	1400 mm	600 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-078	29 U	1400 mm	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-079	29 U	1400 mm	800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-080	29 U	1400 mm	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-081	29 U	1400 mm	800 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-082	29 U	1400 mm	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-083	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-084	33 U	1600 mm	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-085	33 U	1600 mm	600 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-086	33 U	1600 mm	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-087	33 U	1600 mm	800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-088	33 U	1600 mm	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-089	33 U	1600 mm	800 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-090	33 U	1600 mm	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-091	38 U	1800 mm	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-092	38 U	1800 mm	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Ancho	Profundidad	Color	Color Code
20630-093	38 U	1800 mm	600 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-094	38 U	1800 mm	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-095	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-096	38 U	1800 mm	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-097	38 U	1800 mm	800 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-098	38 U	1800 mm	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-099	42 U	2000 mm	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-100	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-101	42 U	2000 mm	600 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-102	42 U	2000 mm	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-103	42 U	2000 mm	600 mm	1100 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-104	42 U	2000 mm	600 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-105	42 U	2000 mm	800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-106	42 U	2000 mm	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-107	42 U	2000 mm	800 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-108	42 U	2000 mm	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-109	42 U	2000 mm	800 mm	1100 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-110	42 U	2000 mm	800 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Ancho	Profundidad	Color	Color Code
20630-261	42 U	2000 mm	600 mm	300 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-111	47 U	2200 mm	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-112	47 U	2200 mm	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-113	47 U	2200 mm	600 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-114	47 U	2200 mm	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-115	47 U	2200 mm	600 mm	1100 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-116	47 U	2200 mm	600 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-117	47 U	2200 mm	800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-118	47 U	2200 mm	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-119	47 U	2200 mm	800 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-120	47 U	2200 mm	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-121	47 U	2200 mm	800 mm	1100 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-122	47 U	2200 mm	800 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-262	47 U	2200 mm	600 mm	300 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-123	52 U	2450 mm	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-124	52 U	2450 mm	600 mm	1100 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-125	52 U	2450 mm	600 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-126	52 U	2450 mm	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Ancho	Profundidad	Color	Color Code
20630-127	52 U	2450 mm	800 mm	1100 mm	Black Grey	RAL 7021
20630-128	52 U	2450 mm	800 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021

Table 2/3

Número de catálogo	Cumple con	Frame Material	Material	Product Type	Carga estática	Tipo
20630-065		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-066		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-067		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-068		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-071		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-072		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-073		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-074		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-075		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-076		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-077		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-078		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-079		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-080		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar

Número de catálogo	Cumple con	Frame Material	Material	Product Type	Carga estática	Tipo
20630-081		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-082		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-083		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-084		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-085		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-086		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-087		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-088		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-089		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-090		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-091		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-092		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-093		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-094		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-095		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-096		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-097		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-098		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar

Número de catálogo	Cumple con	Frame Material	Material	Product Type	Carga estática	Tipo
20630-099		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-100		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-101		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-102	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf	Estándar
20630-103	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf	Estándar
20630-104	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf	Estándar
20630-105		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-106		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-107		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-108	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf	Estándar
20630-109	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf	Estándar
20630-110	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf	Estándar
20630-261		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-111		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-112		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-113		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-114	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf	Estándar
20630-115	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf	Estándar

Número de catálogo	Cumple con	Frame Material	Material	Product Type	Carga estática	Tipo
20630-116	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf	Estándar
20630-117		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-118		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-119		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-120	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf	Estándar
20630-121	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf	Estándar
20630-122	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf	Estándar
20630-262		Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame		Estándar
20630-123	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf	Estándar
20630-124	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf	Estándar
20630-125	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf	Estándar
20630-126	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf	Estándar
20630-127	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf	Estándar
20630-128	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Acero	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf	Estándar

Table 3/3

Número de catálogo	Works With
20630-065	Varistar CP
20630-066	Varistar CP
20630-067	Varistar CP

Número de catálogo	Works With
20630-068	Varistar CP
20630-071	Varistar CP
20630-072	Varistar CP
20630-073	Varistar CP
20630-074	Varistar CP
20630-075	Varistar CP
20630-076	Varistar CP
20630-077	Varistar CP
20630-078	Varistar CP
20630-079	Varistar CP
20630-080	Varistar CP
20630-081	Varistar CP
20630-082	Varistar CP
20630-083	Varistar CP
20630-084	Varistar CP
20630-085	Varistar CP
20630-086	Varistar CP
20630-087	Varistar CP

Número de catálogo	Works With
20630-088	Varistar CP
20630-089	Varistar CP
20630-090	Varistar CP
20630-091	Varistar CP
20630-092	Varistar CP
20630-093	Varistar CP
20630-094	Varistar CP
20630-095	Varistar CP
20630-096	Varistar CP
20630-097	Varistar CP
20630-098	Varistar CP
20630-099	Varistar CP
20630-100	Varistar CP
20630-101	Varistar CP
20630-102	Varistar CP
20630-103	Varistar CP
20630-104	Varistar CP
20630-105	Varistar CP

Número de catálogo	Works With
20630-106	Varistar CP
20630-107	Varistar CP
20630-108	Varistar CP
20630-109	Varistar CP
20630-110	Varistar CP
20630-261	Varistar CP
20630-111	Varistar CP
20630-112	Varistar CP
20630-113	Varistar CP
20630-114	Varistar CP
20630-115	Varistar CP
20630-116	Varistar CP
20630-117	Varistar CP
20630-118	Varistar CP
20630-119	Varistar CP
20630-120	Varistar CP
20630-121	Varistar CP
20630-122	Varistar CP

Número de catálogo	Works With
20630-262	Varistar CP
20630-123	Varistar CP
20630-124	Varistar CP
20630-125	Varistar CP
20630-126	Varistar CP
20630-127	Varistar CP
20630-128	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

A combination of castors and castors with adjustable feet is not possible with the standard frame. Please order the mobile frame for this requirement

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE