

Varistar CP Steel Door, Perforated With Multi-Point Locking

Power Utilities

EMC doors with good contact with the frame and gasket to achieve high attenuation.

The 4 point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.

CARACTERÍSTICAS

Perforated door with 4-point locking for EMC applications

Interior galvanized

Opening angle 180°

Lever handle with push button

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	Tipo de bloqueo
21630-533	24 U	1200 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-534	24 U	1200 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-535	29 U	1400 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-536	29 U	1400 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-537	33 U	1600 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 4 puntos
21630-538	33 U	1600 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 4 puntos
21630-539	38 U	1800 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 4 puntos

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	Tipo de bloqueo
21630-540	38 U	1800 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 4 puntos
21630-541	42 U	2000 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 4 puntos
21630-542	42 U	2000 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 4 puntos
21630-543	47 U	2200 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 5 puntos
21630-544	47 U	2200 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 5 puntos

Table 2/2

Número de catálogo	Material	Tipo de producto	Tipo
21630-533	Acero	Puerta de gabinete	Puerta de acero, perforada
21630-534	Acero	Puerta de gabinete	Puerta de acero, perforada
21630-535	Acero	Puerta de gabinete	Puerta de acero, perforada
21630-536	Acero	Puerta de gabinete	Puerta de acero, perforada
21630-537	Acero	Puerta de gabinete	Puerta de acero, perforada
21630-538	Acero	Puerta de gabinete	Puerta de acero, perforada
21630-539	Acero	Puerta de gabinete	Puerta de acero, perforada
21630-540	Acero	Puerta de gabinete	Puerta de acero, perforada
21630-541	Acero	Puerta de gabinete	Puerta de acero, perforada
21630-542	Acero	Puerta de gabinete	Puerta de acero, perforada
21630-543	Acero	Puerta de gabinete	Puerta de acero, perforada
21630-544	Acero	Puerta de gabinete	Puerta de acero, perforada

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.