

# FroStop Self-Regulating Heating Cable

nVent RAYCHEM Frostop self-regulating trace heating cables provide energy efficient and easy to use solutions for pipe freeze protection and roof and gutter de-icing.



## CARACTERÍSTICAS

Simple to design

Easy to install: cut to length, meter marks

Energy efficient and safe: self-regulating cable, advanced energy saving controls, no overheating possible

Reliable during long life: 10 year product warranty available, maintenance free

## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Nombre del artículo  | Supply Voltage | Tensión nominal     | Nominal Power Output @ 5°C, 230V | Outer Jacket Material | Max Circuit Length |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 559303-000         | FROSTOP-BLACK-RANDOM | 220 – 240 V    | 220 V, 230 V, 240 V | 18 W/m                           | Modified Polyolefin   | 80 m               |

Table 2/3

| Número de catálogo | Nombre del artículo  | Color | Nominal Width | Nominal Height | Ground Path Type | Temperatura de instalación mín. |
|--------------------|----------------------|-------|---------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| 559303-000         | FROSTOP-BLACK-RANDOM | Negro | 10.5 mm       | 5.5 mm         | Trenzado         | -18 °C                          |

Table 3/3

| Número de catálogo | Nombre del artículo | Material conductor | Min Bending Radius | Nominal Thickness |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|

|            |                      |                      |       |        |
|------------|----------------------|----------------------|-------|--------|
| 559303-000 | FROSTOP-BLACK-RANDOM | Nickel-Plated Copper | 10 mm | 5.5 mm |
|------------|----------------------|----------------------|-------|--------|

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

Tel +1.800.545.6258  
Fax +1.800.527.5703  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511  
Fax +32.16.213.604  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688  
Fax +86.21.5426.3167  
[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Latinoamérica

Tel +1.713.868.4800  
Fax +1.713.868.2333  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**