

# Ventilador de empujador de 19", 2 U, axial

Bandeja de ventilador con ventilador de empujador integrado.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Protección de contacto según DIN EN ISO 13857

El deflector de aire integrado evita la acumulación de calor en los conjuntos montados abajo

Se puede adaptar a los subracks

Opcionalmente con ventilador trasero adicional, 2 U, para enfriamiento activo de los conjuntos debajo del ventilador del empujador

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Tensión de entrada de CA | Tensión de entrada de CC | Cantidad del paquete | Acabado                | Material             | Envío rápido |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 19713-540          |                          |                          | 1                    | Aluminio-Zinc plateado | Acero, Polipropileno | No           |
| 10713-518          | 230V                     |                          | 1                    | Aluminio-Zinc plateado | Acero, Polipropileno | No           |
| 10713-537          |                          | 24V min                  | 1                    | Aluminio-Zinc plateado | Acero, Polipropileno | No           |

| Número de catálogo | Tensión de entrada de CA | Tensión de entrada de CC | Cantidad del paquete | Acabado                | Material             | Envío rápido |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 10713-536          | 115V                     |                          | 1                    | Aluminio-Zinc plateado | Acero, Polipropileno | No           |
| 10713-534          | 230V                     |                          | 1                    | Aluminio-Zinc plateado | Acero, Polipropileno | No           |
| 10713-529          |                          | 24V min                  | 1                    | Aluminio-Zinc plateado | Acero, Polipropileno | No           |
| 10713-520          | 115V                     |                          | 1                    | Aluminio-Zinc plateado | Acero, Polipropileno | No           |
| 10713-526          | 230V                     |                          | 1                    | Aluminio-Zinc plateado | Acero, Polipropileno | No           |

### DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene el cable de red por separado.

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE