

Sistema ATCA Serie 450/40 FC, 14 Ranuras, DC



La serie nVent SCHROFF ATCA 450/40 FC es una familia de estantes AdvancedTCA que proporcionan refrigeración y potencia por ranura para palas de 450 W. El backplane se verifica de acuerdo con 40GBASE-KR4 para Ethernet de 40 Gbit. Estantes con flujo de aire de abajo hacia arriba, así como estantes con flujo de aire de delante hacia atrás están disponibles.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Cumple con la norma AdvancedTCA PICMG 3,0 rev.3,0

Voltaje de entrada -48 VDC/-60 VDC, dos módulos de entrada de potencia redundantes (PEM)

2 bandejas redundantes de ventilador hot-swap en configuración push-pull

Capacidad de refrigeración de 450 W por ranura a una temperatura ambiente de 55 °C.

Preparado para 2 gestores de estanterías SCHROFF con Pigeon Point ShMM 700

Ranuras de Shelf Manager en el lado derecho en la jaula de tarjetas AdvancedTCA

Consolas Shelf Manager e interfaz de alarma Telco en bandeja inferior del ventilador

Acceso al filtro de aire desde el frente

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Tipo	Tipo de panel posterior	Transferencia de datos	Potencia por ranura
11990-192	Sistema	14	19" montaje en rack	Dual Star, Bussed IPMB	40 GbE	450W

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Tipo	Tipo de panel posterior	Transferencia de datos	Potencia por ranura
11990-190	Sistema	14	19" montaje en rack	Dual Star, Bussed IPMB	40 GbE	450W

Table 2/3

Número de catálogo	Tensión de entrada de CC	Dirección del flujo de aire	Altura del rack	Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación incluida	E/S posterior
11990-192	-48V, -60V	De frente a la parte trasera	14U	(2) DC PEM	Sí	Sí
11990-190	-48V, -60V	De abajo a arriba	14U	(2) DC PEM	Sí	Sí

Table 3/3

Número de catálogo	De conformidad con	Fondo	Cantidad del paquete	Envío rápido
11990-192	PICMG 3,0 R3.0	383mm	1	No
11990-190	PICMG 3,0 R3.0	383mm	1	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Sistemas modificados disponibles bajo petición.

Completamente montado, cableado y probado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE