


Kit de montaje combinado para chasis



El montaje combinado permite la opción de dividir un subrack o caja de 6 U alto en secciones de 2 x 3 U y 6 U. Diferentes versiones están disponibles.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para aceptar Euroboards (100 mm de alto) y Euroboards dobles (233,35 mm de alto)

Subdivisión de la zona de concentración de 6 U en: 2 x 3 U, 1 x 6 U

ESPECIFICACIONES

Altura del rack:	6U
Tipo:	Combinados
Familia de productos:	EuropacPRO
Tipo de producto:	Kit de montaje
Compatible con:	Subpistas

Table 1/1

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Ancho del rack 1	Ancho del rack 2	Material	Envío rápido
24562-440	1	40HP	42HP	Aluminio, Aleación de zinc	No
24562-442	1	42HP	40HP	Aluminio, Aleación de zinc	No
24562-484	1	84HP		Aluminio, Aleación de zinc	No

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Ancho del rack 1	Ancho del rack 2	Material	Envío rápido
24562-420	1	20HP	62HP	Aluminio, Aleación de zinc	No
24562-463	1	63HP	19HP	Aluminio, Aleación de zinc	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene por separado: Panel frontal 6 U, 2 HP para cubrir el puntal.

No se pueden utilizar los siguientes guías: Tipo "accesorio", tipo "accesorio reforzado" y tipo "para PCB 4,4".

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE