We connect and protect

PSU 19" AC/DC para MicroTCA, sin gestión, doble tamaño completo

NÚMERO DE CATÁLOGO

11098-392



El MTCA PSU 300 es un módulo de potencia excepcionalmente eficiente para aplicaciones MicroTCA. Sin PM EMMC está indicado para aplicaciones sin MicroTCA Hardware Management o puede ser utilizado en sistemas que tienen el PM EMMC en el Backplane.

CERTIFICACIONES

RoHS COMPLIANT

CARACTERÍSTICAS

- Amplio rango de voltaje de entrada 90 ... 264 VAC
- Corrección activa del factor de potencia
- Construcción compatible con AdvancedMC doble tamaño completo
- Cable compartido de corriente de un solo cable para operación de redundancia
- Corresponde a EMC clase B según EN 55022
- Sin controlador de gestión de energía MicroTCA
- Entrada de red en el frente

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Suministro de energía

Tipo: 19" Modo conmutado
Compatible con: Sistemas MicroTCA
Tensión de entrada de CA: 90 – 264V
Potencia: 300W
Número de tensiones de salida: 2
Tensión 1: 12V
Corriente 1: 25A
Tensión 2: 3.3V
Corriente 2: 3A
Ancho del rack: 6HP
Fondo: 186.65mm
Altura: 148.3mm
Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Datos de salida para Ta = ?25 ... 55 °C con enfriamiento forzado de 20 cfm

Conector FCI 51720?10202402AA o Molex 87631?2019

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.