

Sistema VPX, Robusto, 10 U, 10 Ranuras, PSU Enchufable

NÚMERO DE CATÁLOGO

20836-780



Sistema VPX resistente para 10 placas VPX de 6 U, 1", 160 mm y 10 placas traseras de E/S. La alimentación para el sistema es suministrada por una fuente de alimentación VPX enchufable. Un módulo de control de ventilador monitorea los ventiladores, la temperatura y el voltaje.

CARACTERÍSTICAS

Sistema diseñado de acuerdo con: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20

Para aplicaciones resistentes con mayor resistencia a los golpes y vibraciones

PSU, 1 fuente de alimentación enchufable, 1000 W, 6 U, espacio para una segunda PSU

Ranura para backplane VPX 10, 6 U, según VITA 65, perfil de backplane BKP6-CEN10-11.2.4.4

100 a 240 VAC entrada en la parte posterior, interruptor principal en la parte delantera del chasis

Voltaje DEL LED y el indicador del fallo del ventilador en el frente

Jaula de tarjeta frontal de 6 U y jaula de tarjeta de E/S trasera de 6 U, con el backplane de 10 ranuras VPX

Preparado para diapositivas telescópicas

Protección EMC óptima a través del panel frontal y trasero con bisagras con filtro Honeycomp integrado

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Sistema

Número de ranuras: 10

Tipo: Robusto 19" montaje en rack

Tipo de panel posterior: VPX, VITA 65

Transferencia de datos: 10 GbE; PCIe Gen3

Potencia por ranura: 50W

Tensión de entrada de CA: 100 – 240V

Dirección del flujo de aire: De frente a la parte trasera

Altura del rack: 10U

Tipo de fuente de alimentación: (1) PSU enchufable

Fuente de alimentación incluida: Sí

E/S posterior: Sí

De conformidad con: ANSI/VITA 46.0-2019

Potencia: 1000W

Fondo: 490mm

Altura: 443.7mm

Anchura: 480mm

Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Sistemas modificados disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE