

Controlador PXI Express, 4 HP, I5-1145G7E 32-1024

NÚMERO DE CATÁLOGO

21265-124



El controlador integrado nVent SCHROFF PXIe es el controlador integrado 3U de una ranura más compacto y potente para las plataformas PXI Express y CPClexp. Con sus capacidades de interfaz enormes y preparadas para el futuro, funciona perfectamente con la mayoría de las aplicaciones de prueba y medición. El Controller está impulsado por una 11.ª generación de procesadores Intel® Core? I3 / i5 combinados con hasta 64 GB de memoria DDR4 y admite fácilmente aplicaciones de alto ancho de banda con interconectividad de sistema PCIe Gen4 y dual 2500BASE-T preparados para el futuro.

CARACTERÍSTICAS

Controlador de Sistema PXI Express, 3 U, 4 HP, con procesador Intel Core I5-1145G7E

PXI?-5 PXI Express hardware spec. Cumplimiento Rev.2,0

Máximo 14 Gb/s de ancho de banda PCIe

Almacenamiento actualizable m.2 NVMe y DDR4

3x USB3.1, 2x GbE y 1x DP 1,2 en el panel frontal

Completo personalizable AMI Aptio® Embedded BIOS

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Sistema

Tipo: Controlador

Transferencia de datos: PCIe Gen3

Altura del rack: 3U

De conformidad con: PXISA PXI-5 R1.1

Fondo: 160mm

Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Conforme a PICMG rev. 3,0 y PXI-6.

Controladores modificados disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE