

# Controlador PXI Express, 4 TE, W-11865MLE 32-1024

## NÚMERO DE CATÁLOGO

21265-170



El controlador integrado nVent SCHROFF PXIe es el controlador integrado de 3 U/4 HP más compacto y potente para plataformas PXI Express y CPClexp. Con su interfaz completa y preparada para el futuro y capacidades de potencia de cómputo, es ideal para aplicaciones de prueba y medición. El controlador está impulsado por un procesador Intel® Xeon® de 11.ª generación, combinado con hasta 64 GB de memoria DDR4 y admite aplicaciones de alto ancho de banda con interconectividad PCIe Gen4 y 10GBASE-T.

## CARACTERÍSTICAS

Controlador de sistema PXI Express, 3 HE, 4 TE, mit Intel-Prozessor W-11865MLE

PXI?-5 PXI Express hardware spec. Cumplimiento Rev.2,0

Máximo 28 Gb/s de ancho de banda PCIe

Almacenamiento m.2 y DDR4 actualizable

2x USB3.1, 2x 10 GbE y 1x DP 1,2 en el panel frontal

Completo personalizable AMI Aptio® Embedded BIOS

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Sistema

Tipo: Controlador

Transferencia de datos: PCIe Gen3

Altura del rack: 3U

De conformidad con: PXISA PXI-5 R1.1

Fondo: 160mm

Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Conforme a PICMG rev. 3,0 y PXI-7.

Controladores modificados disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE