


Varistar CP Ventilador de tapa superior, Eficiente energéticamente, Altura 38 mm, 171 m³/h

NÚMERO DE CATÁLOGO

24630-117



Las cubiertas superiores con ventiladores son unidades compactas de refrigeración activa que no consumen espacio en el rack. El ventilador Varistar para cubierta superior viene con altas especificaciones.

CARACTERÍSTICAS

Varistar Ventilador de cubierta superior, Altura 38 mm, 171 m³/h

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Ventilador

Familia de productos: Varistar CP

Compatible con: Varistar CP

Fondo: 119mm

Nivel de ruido: 42.5dB(A)

Potencia: 9.6W

Presión estática máxima: 68.1Pa

Flujo de aire a 50 Hz: 171m³/h

Acabado: Polvo recubierto

Altura: 38mm

Tensión de entrada de CA: 18 – 27.6V

Material: Acero

Cantidad del paquete: 1

Anchura: 119mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE