


Mango delantero de una sola pieza, ancho 12,2 mm



El mango se puede ensamblar a un subrack o panel frontal de 19". Disponible con superficie anodizada clara o negra. Las manijas serán atornilladas desde el lado trasero.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática 30 kg/par

Atornillado desde atrás

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Familia de productos:	EuropacPRO
Tipo de producto:	Maneja
Compatible con:	Subpistas

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Acabado	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Color	Par de apriete
10501-116	1U	Anodizado	1	Recto	Plata	

Número de catálogo	Altura del rack	Acabado	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Color	Par de apriete
10501-016	2U	Anodizado	1	Recto	Plata	
10501-004	2U	Anodizado	1	Recto	Plata	
10501-025	2U	Anodizado	1	Recto	Negro	
10501-020	3U	Anodizado	1	Mango angulado	Plata	2.4N·m
10501-005	3U	Anodizado	1	Recto	Plata	2.4N·m
10501-026	3U	Anodizado	1	Recto	Negro	2.4N·m
10501-006	4U	Anodizado	1	Recto	Plata	
10501-018	4U	Anodizado	1	Recto	Plata	2.4N·m
10501-021	4U	Anodizado	1	Mango angulado	Plata	2.4N·m
10501-027	4U	Anodizado	1	Recto	Negro	
10501-007	5U	Anodizado	1	Recto	Plata	
10501-028	5U	Anodizado	1	Recto	Negro	
10501-022	6U	Anodizado	1	Mango angulado	Plata	2.4N·m
10501-008	6U	Anodizado	1	Recto	Plata	2.4N·m
10501-029	6U	Anodizado	1	Recto	Negro	2.4N·m

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
10501-116	No
10501-016	No

Número de catálogo	Envío rápido
10501-004	No
10501-025	No
10501-020	No
10501-005	No
10501-026	No
10501-006	No
10501-018	No
10501-021	No
10501-027	No
10501-007	No
10501-028	No
10501-022	No
10501-008	No
10501-029	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene el kit de piezas de montaje por separado.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE