

PDU inteligente, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo



CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la potencia de entrada de toda la PDU y la monitorización individual de la toma de corriente, proporciona monitoreo de nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntor a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 230 VAC, 1-fase

Puntos de venta C13, C19

ESPECIFICACIONES

Table 1/6

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Color
EN5403	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(30) C13, (6) C19	36	Negro
EN5325	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Negro
EN5329	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13, (8) C19	32	Negro
EN5337	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(38) C13, (6) C19	44	Negro

Table 2/6						
Número de catálogo	Disyuntor	Tomas conmutadas	Cantidad de disyuntores	Corriente nominal	Clasificación de potencia	Ubicación del cable de entrada
EN5403	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	0			Alimentación superior
EN5325	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	2		7,4 kVA	Alimentación superior
EN5329	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	2		7,4 kVA	Alimentación superior
EN5337	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	2	32A		Alimentación superior

Table 3/6						
Número de catálogo	Tensión de entrada	Fase	Capacidad de interrupción	Potencia de entrada máxima	Tensión nominal	Interruptor de encendido/apagado incluido
EN5403	400V	3 PH WYE	5kAIC	11,0 kVA		
EN5325	200 – 240V	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	No
EN5329	200 – 240V	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	No
EN5337	200 – 240V	1 PH	5kAIC	7,44 kVA		

Table 4/6						
Número de catálogo	Tensión de salida	Amperaje (amperaje reducido)	Tipo de enchufe	Unidades de rack	Cable de entrada extraíble	Tipo de medición
EN5403	200 – 240VAC	32 A	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	No	Outlet
EN5325	230VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Outlet
EN5329	230VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Outlet
EN5337	200 – 240VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Outlet

Table 5/6						
Número de catálogo	Material	Acabado	Altura	Anchura	Fondo	Peso

EN5403						
EN5325	Acero	Polvo recubierto	1780mm	52mm	53mm	8.82kg
EN5329	Acero	Polvo recubierto	1780mm	52mm	53mm	8.52kg
EN5337						

Table 6/6

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Longitud del cable de entrada	Envío rápido
EN5403	1		No
EN5325	1	3m	No
EN5329	1	3m	No
EN5337	1		No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE